

5 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Productcode: USB2AAEXT5M



De USB2AAEXT5M 5 m lange actieve USB 2.0-verlengkabel heeft één USB-A mannelijke connector en één USB-A vrouwelijke connector en biedt een actieve verlenging van USB 2.0-apparaten tot 5 meter.

Deze actieve USB 2.0-verlengkabel is een all-in-one-kabel voor het oplossen van afstandsproblemen en beperkte voedingen en is uitgerust met een actief circuit met busvoeding zodat de beperkte afstanden van standaard USB-kabels tot het verleden behoren. Daarnaast kunt u 4 kabels via een daisy chain aansluiten voor een totale USB-verlenging van max. 20 meter.

Indien nodig, kan de kabel vanuit een wandcontact worden gevoed met behulp van de universele wisselstroomadapter die bij de kabel werd geleverd – daardoor kunt u apparaten met USB-busvoeding gebruiken waarvoor misschien extra vermogen nodig is.

De USB2AAEXT5M repeaterkabel ondersteunt de volle USB 2.0 bandbreedte van 480 Mbps.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verleng de afstand van USB-randapparatuur verder dan de voor USB 2,0 geldende beperking van 5 meter
- Sluit 4 kabels met een daisy chain op elkaar aan voor nog een langere USB-verlengkabel

Eigenschappen

- Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
- Plug-and-Play, geen drivers nodig
- Gevoed via de USB-poort
- Inclusief externe universele voedingsadapter
- Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Sluit max. 4 USB2AAEXT5M-kabels op elkaar aan voor een nog grotere afstand
---------	--

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.35 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1A
Polariteit pin midden	Positief

	Stekkertype	H
	Vermogensopname	5
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	24 AWG
	Kabellengte	16.4 ft [5 m]
	Lengte product	16.4 ft [5.0 m]
	Breedte product	0.6 in [1.6 cm]
	Hoogte product	0.4 in [0.9 cm]
	Gewicht product	7.3 oz [206.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	8.4 in [21.4 cm]
	Package Height	2.4 in [6.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 5 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
		1 - Universele voedingsadapter
		1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.