

1 m USB-A till USB-C-laddningskabel, rätvinklad, laddning och synkronisering, 3 A, USB 2.0 - USB-laddningssladd

Produkt ID: USB2AC1MR



Denna högvinklade USB till USB-C™-kabel är perfekt för att ladda dina mobila enheter i en bil eller för att nå din telefon eller surfplatta när den är ansluten till en vägladdare eller bärbar dator.

Kabeln har en högvinklad USB Type-C™-kontakt som låter dig ansluta till portar som är svårtillgängliga, vilket är perfekt för laddning av dina bilmonterade mobila enheter. Du kan placera kabeln till vänster eller höger om din mobila enhet i antingen porträtt- eller landskapsläge. Även när du laddar din mobila enhet kan du använda den för att sms:a, arbeta eller spela utan att kabeln är i vägen.

Den vinklade kontakten skyddar dessutom kabeln från att böjas konstigt eller belastas för mycket. Den har en naturligare passform vid anslutningspunkten för att förhindra onödig belastning och skada på kabeln och enhetsporten.

Byt ut USB till USB-C-kabeln som hörde till din mobila enhet eller behåll den som en reserv vid resor så att dina mobila enheter är redo att användas när du är ute och reser.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Sms:a, arbeta eller spela på din USB-C-telefon eller -surfplatta samtidigt som den laddas utan att

sladden är i vägen

- Ladda och synka dina mobila digitala USB C-enheter med din dator
- Ladda dina USB-C-enheter med en väggsladdare, billaddare eller powerbank

Funktioner

- Högervinklad USB-C-kontakt som kan anslutas till din enhet även i svåråtkomliga områden
- Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak till högervinklad
Tråddimension	24/30 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Produktbredd	1.0 in [2.6 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	0.8 oz [24.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.0 in [12.7 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Paketets höjd	0.4 in [1.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	0.9 oz [26.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c till usb-a-kabel
-----------------	----------------------------

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.