

Cable Cargador USB-A a USB-C de 4m - Cable Adaptador USB-A a USB Tipo C - 3A -
Cable de Carga y Sincronización - USB 2.0 - Recubrimiento de TPE - M/M - Negro

ID del Producto: [USB2AC4MBKE](#)



Cargue un dispositivo móvil USB Tipo-C o transfiera ficheros a un ordenador host USB-A con este cable USB-A a Tipo-C de alta calidad. El cable cargador USB-A a USB-C admite una salida de hasta 15 W y 3 A para una carga rápida. Admite velocidades de transferencia USB 2.0 (480 Mbps) y es adecuado para uso general.

Diseñado para un uso frecuente o diario, el cable cargador USB-A a USB-C cuenta con una cubierta exterior de TPE resistente para una mayor resistencia al desgaste. Su alivio de tensión flexible y sus conectores niquelados están diseñados para soportar más de 10.000 ciclos de inserción, lo que aumenta su durabilidad y longevidad.

El cable de carga USB de 4m es la longitud ideal para estaciones de trabajo de escritorio más grandes o para su uso en lugares en los que se deseé una longitud extra.

Facilitando una salida de hasta 3A, el cable de carga USB-C puede cargar rápidamente un smartphone o un tablet. Para utilizarlo, conecte el cable de un dispositivo USB-C a un cargador de pared USB-A.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- CARGA DE USB-A A USB-C: Ofrece una salida de 3A para cargar rápidamente dispositivos USB-C portátiles - Conecte este cable a un cargador de pared USB-A, banco de energía o cargue/acceda a su móvil/tablet desde un host USB-A
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Conectores aptos para más de 10.000 ciclos de inserción - Robustos alivios de tensión con radio de doblez de 8mm - Cubierta exterior de TPE duradero no tóxico conforme a RoHS - Blindaje trenzado de aluminio para protección EMI
- APLICACIONES: Ideal para cargar rápidamente móviles y otros periféricos pequeños - Admite USB 2.0 (480 Mbps) para uso general, incluida la transferencia de ficheros y la sincronización de dispositivos cuando se conecta a un ordenador host USB-A
- RENDIMIENTO: Admite carga rápida de 15 W/3 A - USB 2.0 (480 Mbps) - Longitud: 4 metros - Color: Negro - D.E.: 4,2 mm - Cubierta: TPE con blindaje trenzado de aluminio - NOTA: No admite vídeo USB-C (modo Alt DP)
- COMPATIBILIDAD: Compatible con una amplia gama de dispositivos USB-C, incluidos iPhone 15 [Plus/Pro/Max] y superiores, Samsung Galaxy S8 y superiores, Google Pixel, monitores portátiles USB-C Asus ZenScreen/ProArt, iPad Pro, MacBook Air/Pro o Surface Book

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

MTBF	Probado para más de 10.000 ciclos de inserción
------	--

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB 2.0 Type-C

Observaciones / Requisitos

Nota	No es compatible con el modo alternativo DisplayPort USB Tipo-C (Modo Alt de DP)
------	--

Requisitos de
Energía

Power Delivery 15W

Corriente de Entrada 3A

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa -10 to 60 (14°F to 140°F)

Temperatura de
Almacenamiento -20 to 70 (-4°F to 158°F)

Humedad 5%~85%

Características
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 22/26 AWG

Tipo de Gabinete Polyamide Resin

Longitud del Cable 13.1 ft [4 m]

Cable OD 0.2 in [4.2 mm]

Longitud del Producto 13.2 ft [4.0 m]

Ancho del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Altura del Producto 0.3 in [7.8 mm]

Peso del Producto 4.8 oz [136 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Ancho de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.5 cm]

Peso (de la Caja) del 5.6 oz [158.0 g]

Envío

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja

1 - Cable USB-A a USB-C - M/M

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

