

Câble de Charge USB-A vers USB-C de 4m, Charge et Synchronisation, 3A, USB 2.0, Gaine TPE - Cordon de Charge USB Noir

Nº de produit: USB2AC4MBKE



Chargez un appareil mobile USB Type-C ou transférez des fichiers vers un ordinateur hôte USB-A avec ce câble USB-A vers USB-C de haute qualité. Le câble de charge USB-A vers USB-C prend en charge jusqu'à 15 W et 3 A de sortie pour une charge rapide. Il prend en charge des taux de transfert USB 2.0 (480 Mbps) et convient à une utilisation générale.

Conçu pour une utilisation fréquente ou quotidienne, le câble de charge USB-A vers USB-C dispose d'une gaine extérieure en TPE robuste pour une meilleure résistance à l'usure. Sa conception flexible avec un soulagement de traction et ses connecteurs plaqués nickel peuvent supporter plus de 10 000 cycles d'insertion, augmentant sa durabilité et sa longévité.

Le câble de charge USB de 4 m offre une longueur idéale pour les grands postes de travail ou les endroits où une longueur supplémentaire est nécessaire.

Offrant jusqu'à 3 A de sortie, le câble de charge USB-C peut recharger rapidement un smartphone ou une tablette. Pour l'utiliser, connectez le câble d'un appareil USB-C à un chargeur mural USB-A.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CHARGEMENT DE L'USB-A À L'USB-C** : Le câble délivre une sortie de 3A pour charger rapidement les appareils portables USB-C; Connectez à un chargeur USB-A, à une banque d'alimentation ou chargez/accédez à votre téléphone/tablette à partir d'un hôte USB-A
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs prévus pour plus de 10 000 cycles d'insertion; Serre-fils robustes; Gaine en TPE, non toxique et conforme RoHS; Blindage tressé en aluminium pour une meilleure protection contre les interférences électromagnétiques
- **APPLICATIONS** : Compatible avec les appareils compatibles USB-C; Idéal Pour charger rapidement les petits périphériques; Prend en charge l'USB 2.0 pour le transfert de fichiers et la synchronisation lorsqu'il est connecté à un PC USB-A ou à un stockage
- **PERFORMANCE** : Prise en charge de la charge rapide 15W/3A; USB 2.0 (480Mbps); Longueur : 4 mètres; Couleur : Noir; Diamètre extérieur : 4mm; Gaine : TPE avec blindage tressé en aluminium; REMARQUE : La vidéo USB-C (DP Alt Mode) n'est pas prise en charge
- **COMPATIBILITÉ** : Compatible avec une large gamme d'appareils USB-C, y compris iPhone 15 [Plus/Pro/Max] et plus, Samsung Galaxy S8 et plus, Google Pixel, moniteurs portables USB-C Asus ZenScreen/ProArt, iPad Pro, MacBook Air/Pro, Surface Book, etc

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

MTBF	Plus de 10 000 cycles d'insertion
------	-----------------------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB 2.0 Type-C

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Ne prend pas en charge le mode alternatif DisplayPort USB Type-C (DP Alt Mode)
----------	--

Alimentation

Power Delivery 15W

Courant d'entrée 3A

Conditions environnementales

Température de fonctionnement -10 to 60 (14&degF to 140&degF)

Température de stockage -20 to 70 (-4&degF to 158&degF)

Humidité 5%~85%

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 22/26 AWG

Type de boîtier Polyamide Resin

Longueur de câble 13.1 ft [4 m]

Dia. ext. du câble 0.2 in [4.2 mm]

Longueur du produit 13.2 ft [4.0 m]

Largeur du produit 0.6 in [1.6 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [7.8 mm]

Poids du produit 4.8 oz [136 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 7.9 in [20.0 cm]

Largeur du Colis 8.7 in [22.0 cm]

Hauteur du Paquet 0.6 in [1.5 cm]

Poids brut 5.6 oz [158.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-A vers USB-C - M/M

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

