

Cavo di Ricarica USB-A a USB-C da 4m - Cavetto di Carica Rapida USB-A a Type-C da 3A, Cavo per Trasferimento Dati USB 2.0 rivestito in TPE - Nero

ID prodotto: USB2AC4MBKE



Con questo cavo da USB-A a USB-C di alta qualità è possibile caricare un dispositivo mobile USB Type-C o trasferire file a un computer host USB Type-A. Il cavo di ricarica da USB-A a USB-C consente di erogare fino a 15W e 3A per una ricarica rapida. Supporta la velocità di trasferimento USB 2.0 (480 Mbps) ed è adatto all'uso generale.

Progettato per un uso frequente o quotidiano, il cavo di ricarica da USB-A a USB-C è caratterizzato da un robusto rivestimento esterno in TPE per aumentare la resistenza all'usura. Lo scarico della trazione flessibile e i connettori nichelati sono progettati per resistere a oltre 10.000 cicli di inserimento, migliorando la durata e la longevità del cavo.

Il cavo di ricarica USB da 4m è della lunghezza ideale per le postazioni di lavoro più grandi o per l'utilizzo in luoghi in cui necessita una distanza maggiore.

Grazie all'uscita massima di 3A, il cavo di ricarica USB-C è in grado di ricaricare rapidamente uno smartphone o un tablet. Per utilizzarlo, collegare il cavo da un dispositivo USB Tipo-C a un caricatore da parete USB Tipo-A.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- CARICA DA USB-A A USB-C:** Questo cavo da USB-A a Type-C di alta qualità assicura un'uscita di 3A per la ricarica rapida dei dispositivi portatili USB-C; collega il cavo ad un alimentatore USB-A, a un power bank o accedi a telefono/tablet da un host USB-A
- QUALITÀ:** Connettori nichelati con una capacità di inserimento superiore a 10.000 cicli; Robusti dispositivi antistrappo con raggio di curvatura di 8 mm; Rivestito TPE, conforme RoHS; Schermatura in alluminio intrecciato per una maggiore protezione EMI
- APPLICAZIONI:** Cavo USB, ideale per la ricarica rapida di piccole periferiche USB-C, supporta l'USB 2.0 (480Mbps), consente il trasferimento dati e la sincronizzazione se è collegato a un PC host USB-A oppure ad una memoria esterna
- PRESTAZIONI:** Supporta la Ricarica Rapida a 15W/3A; USB 2.0 (480Mbps); Lunghezza: 4 metri; Colore: Nero; Diametro Esterno: 4,2 mm; Rivestimento: TPE con Schermo a Treccia in Alluminio; NOTA: il video USB-C (modalità DP Alt) non è supportato
- COMPATIBILITÀ:** Compatibile con un'ampia gamma di dispositivi USB-C, tra cui iPhone 15 [Plus/Pro/Max] e successivi, Samsung Galaxy S8 e successivi, Google Pixel, monitor portatili USB-C Asus ZenScreen/ProArt, iPad Pro, MacBook Air/Pro, Surface Book ecc

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

MTBF	Testato per oltre 10.000 cicli di inserimento
------	---

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB 2.0 Type-C

Note/requisiti speciali

Nota	Non supporta la modalità DisplayPort Alternate Mode
------	---

USB Type-C (modalità DP Alt)
Alimentazione

Power Delivery 15W

Corrente ingresso 3A

Ambientale

Temperatura d'esercizio -10 to 60 (14&degF to 140&degF)

Temperatura di conservazione -20 to 70 (-4&degF to 158&degF)

Umidità 5% ~ 85%

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 22/26 AWG

Tipo enclosure Polyamide Resin

Lunghezza del cavo 13.1 ft [4 m]

OD cavo 0.2 in [4.2 mm]

Lunghezza prodotto 13.2 ft [4.0 m]

Larghezza prodotto 0.6 in [1.6 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [7.8 mm]

Peso prodotto 4.8 oz [136 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 7.9 in [20.0 cm]

Larghezza del Pacco 8.7 in [22.0 cm]

Altezza del Pacco 0.6 in [1.5 cm]

Peso spedizione 5.6 oz [158.0 g]

(confezione)

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Cavo da USB-A a USB-C - M/M

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

