Cable Adaptador de 0,5m USB-C a USB-A - USB 2.0 USB Tipo C

ID del Producto: USB2AC50CM

Este cable USB-C™ a USB-A facilita la carga y sincronización de dispositivos móviles USB Type-C™, mediante el uso del puerto USB-A de su computador o un cargador convencional USB-A de pared, de auto o batería de carga.

Este cable no estándar de 0,5m resulta ideal para conexiones de distancia corta y para la carga y sincronización de sus dispositivos móviles USB Type-C™ desde su notebook.

También puede utilizar el cable para cargar sus dispositivos USB-C desde un cargador USB-A de pared, de auto o una batería de carga. Resulta ideal para usuarios que se desplazan en auto o que desean reducir el desorden de cables al sincronizar con su notebook.

Reemplace el cable USB-C de carga incluido con su dispositivo o guárdelo como accesorio complementario en la bolsa o mochila de transporte de su notebook u otra bolsa.

El cable USB2AC50CM de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, para una confiabilidad garantizada.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

• Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C

- Cargue sus dispositivos USB-C con un cargador USB-A de pared, de auto o una batería de carga

## Características

- Cable de 0,5m de longitud, para conexiones de distancia corta
- Práctico conector USB-C con cara reversible que facilita las conexiones
- Confiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Política de Garantía | Lifetime |
| | Revestimiento del Conector | Níquel |
| | Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |
| Rendimiento | | |
| | Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
| Conector(es) | | |
| | Conector A | 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) |
| | Conector B | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |
| Requisitos Ambientales | | |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
| | Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| | Humedad | HR DE 5%-90% (sin condensación) |
| Características Físicas | | |
| | Color | Negro |
| | Estilo de Conector | Recto |
| | Calibre del Conductor | 22/30 AWG |

| | | |
|---|---|---|
| | Longitud del Cable | 1.6 ft [0.5 m] |
| | Longitud del Producto | 1.6 ft [0.5 m] |
| | Ancho del Producto | 0.6 in [1.5 cm] |
| | Altura del Producto | 0.3 in [0.7 cm] |
| | Peso del Producto | 0.2 oz [6.0 g] |
| Información de la Caja | | |
| | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Longitud de la Caja | 8.9 in [22.5 cm] |
| | Ancho de la Caja | 4.9 in [12.5 cm] |
| | Altura de la Caja | 0.0 in [0.1 mm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 0.5 oz [14.0 g] |
| Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en la Caja | 1 - cable usb-c a usb-a |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.