

Câble de charge USB-A vers USB-C de 50cm, Charge et Synchronisation, 3A, USB 2.0 -  
Cordon de Charge USB

N° de produit: USB2AC50CM



Ce câble USB-C™ vers USB-A simplifie le chargement et la synchronisation des appareils mobiles USB Type-C™ à l'aide du port USB-A présent sur votre ordinateur, d'un chargeur mural, d'un chargeur pour véhicule ou d'un chargeur Power Bank USB-A.

Ce câble non standard de 50 cm est la solution idéale pour les connexions de proximité destinées à charger et synchroniser vos appareils mobiles USB Type-C™ depuis votre ordinateur portable.

Vous pouvez également utiliser le câble pour charger vos appareils USB-C à partir d'un chargeur mural, d'un chargeur de voiture ou d'un chargeur Power Bank USB-A. C'est le câble idéal pour les automobilistes ou pour réduire l'encombrement lors de la synchronisation avec votre ordinateur portable.

Remplacez le câble de chargement USB-C fourni avec votre appareil ou conservez l'un des deux comme câble de secours dans votre sacoche, sac à dos ou housse de transport.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles USB-C

- Chargez vos appareils USB-C à l'aide d'un chargeur mural, d'un chargeur de voiture ou d'un chargeur Power Bank USB-A

## Spécifications techniques

- Offre 50 cm de longueur de câble pour des connexions de proximité
- Connecteur USB-C pratique et réversible pour un branchement facile
- Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

### Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

---

### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit

Calibre du fil	22/30 AWG
Longueur de câble	1.6 ft [0.5 m]
Longueur du produit	1.6 ft [0.5 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.7 cm]
Poids du produit	0.2 oz [6.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Poids brut	0.5 oz [14.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C vers usb-a
-----------------------	----------------------------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis