

Cavo USB-C a USB-A - M/M - 0,5m - USB 2.0

ID prodotto: USB2AC50CM



Questo cavo USB-C™ a USB-A consente di caricare e sincronizzare con facilità i dispositivi mobili USB Type-C™ tramite la porta USB-A del computer o un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o un caricabatteria da parete USB-A standard.

Questo cavo non standard da 0,5 m è eccellente per ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB Type-C™ con il computer laptop da un collegamento a breve distanza.

Può anche servire per ricaricare i dispositivi USB-C da un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o un caricabatteria da parete con tecnologia USB-A. È la soluzione ideale per i pendolari che si spostano in auto o se si desidera evitare un ingombro di cavi mentre si esegue la sincronizzazione con il computer laptop.

Può essere utilizzato in sostituzione del cavo di ricarica USB-C fornito con il dispositivo o servire come accessorio di ricambio da conservare nello zaino, nella borsa del computer laptop o in un'altra custodia per il trasporto.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili di tipo USB-C

- Consente di caricare i dispositivi USB-C con un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o un caricabatteria da parete USB-A

Caratteristiche

- Lungo 0,5 m per i collegamenti a breve distanza
- Il comodo connettore reversibile USB-C semplifica ogni tipo di connessione
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	22/30 AWG

Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
Lunghezza prodotto	1.6 ft [0.5 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.7 cm]
Peso prodotto	0.2 oz [6.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.5 oz [14.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - cavo usb-c a usb-a
--------------------------	------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.