

Cable de Carga y Sincronización USB-A a USB-C de 50cm - Cable de Datos USB-A a USB Tipo C - M/M - Negro - Certificado USB-IF

ID del Producto: USB2AC50CM



Este cable USB-C™ a USB-A facilita la carga y sincronización de dispositivos móviles USB Type-C™, mediante el uso del puerto USB-A de su ordenador o un cargador convencional USB-A de pared, de coche o batería de carga.

Este cable no estándar de 0.5m resulta ideal para conexiones de distancia corta y para la carga y sincronización de sus dispositivos móviles USB Type-C™ desde su laptop.

También puede utilizar el cable para cargar sus dispositivos USB-C desde un cargador USB-A de pared, de coche o una batería de carga. Resulta ideal para usuarios que se desplazan en coche o que desean reducir el desorden de cables al sincronizar con su ordenador portátil.

Reemplace el cable USB-C de carga incluido con su dispositivo o guárdelo como accesorio complementario en la bolsa o mochila de transporte de su laptop u otra bolsa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C
- Cargue sus dispositivos USB-C con un cargador USB-A de pared, de coche o una batería de carga

Características

- Cable de 0,5m de longitud, para conexiones de distancia corta
- Práctico conector USB-C con cara reversible que facilita las conexiones
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware

| | |
|----------------------------|---|
| Política de Garantía | Lifetime |
| Revestimiento del Conector | Níquel |
| Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |

Rendimiento

| | |
|------------------|----------------------|
| Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|------------------|----------------------|

Conector(es)

| | |
|------------|---|
| Conector A | 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) |
| Conector B | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |

Requisitos Ambientales

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura Operativa | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Humedad | HR DE 5%-90% (sin condensación) |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|-----------|
| Color | Negro |
| Estilo de Conector | Recto |
| Calibre del Conductor | 22/30 AWG |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Longitud del Cable | 1.6 ft [0.5 m] |
| Longitud del Producto | 1.6 ft [0.5 m] |
| Ancho del Producto | 0.6 in [1.5 cm] |
| Altura del Producto | 0.3 in [0.7 cm] |
| Peso del Producto | 0.2 oz [6.0 g] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 8.9 in [22.5 cm] |
| Ancho de la Caja | 4.9 in [12.5 cm] |
| Altura de la Caja | 0.0 in [0.1 mm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.5 oz [14.0 g] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - cable usb-c a usb-a |
|---------------------|-------------------------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.