

## Cable Adaptador de 0.5m USB-C a USB-A - USB 2.0 USB Tipo C

ID del Producto: USB2AC50CM



Este cable USB-C™ a USB-A facilita la carga y sincronización de dispositivos móviles USB Type-C™, mediante el uso del puerto USB-A de su computador o un cargador convencional USB-A de pared, de coche o batería de carga.

Este cable no estándar de 0,5m resulta ideal para conexiones de distancia corta y para la carga y sincronización de sus dispositivos móviles USB Type-C™ desde su computador portátil.

También puede utilizar el cable para cargar sus dispositivos USB-C desde un cargador USB-A de pared, de coche o una batería de carga. Resulta ideal para usuarios que se desplazan en coche o que desean reducir el desorden de cables al sincronizar con su computador portátil.

Reemplace el cable USB-C de carga incluido con su dispositivo o guárdelo como accesorio complementario en la bolsa o mochila de transporte de su computador portátil u otra bolsa.

El cable USB2AC50CM de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, para una confiabilidad garantizada.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C
- Cargue sus dispositivos USB-C con un cargador USB-A de pared, de coche o una batería de carga

## Características

- Cable de 0,5m de longitud, para conexiones de distancia corta
- Práctico conector USB-C con cara reversible que facilita las conexiones
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

---

### Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR DE 5%-90% (sin condensación)

---

### Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	22/30 AWG
Longitud del Cable	19.7 in [50 cm]



Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [15.3 mm]
Altura del Producto	0.3 in [7.4 mm]
Peso del Producto	0.2 oz [6.0 g]

---

Información  
de la Caja

Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.5 oz [14.0 g]

---

Contenido de  
la Caja

Incluido en la Caja	cable usb-c a usb-a
---------------------	---------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

