

## 50 cm USB-A till USB-C-laddningskabel, laddning och synkronisering, 3 A, USB 2.0 - USB-laddningssladd

Produkt ID: USB2AC50CM



Denna USB-C™ till USB-A-kabel gör det enkelt att ladda och synka mobila USB Type-C™-enheter med hjälp av USB-A-porten på din dator eller en standard USB-A vägladdare, billaddare eller powerbank.

Denna icke-standard kabel på 0,5 meter är perfekt för korta anslutningar för att ladda och synka dina bärbara USB Type-C™-enheter från din bärbara dator.

Du kan även använda kabeln till att ladda dina USB-C-enheter från en USB-A-vägladdare, billaddare eller powerbank. Den är den idealiska kabeln för pendlare för användning i bilen eller för att slippa trassel när du synkar med din bärbara dator.

Byt ut USB-C-laddningskabeln som följde med enheten eller behåll en som en reserv i datorväskan, ryggsäcken eller annan väska.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Ladda och synka dina mobila digitala USB-C-enheter
- Ladda dina USB-C-enheter med en USB-A-vägladdare, billaddare eller powerbank

## Funktioner

- Kabellängd på 0,5 m för korta anslutningar
- Praktisk, vändbar USB-C-kontakt gör alla anslutningar enkla
- Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti

### Hårdvara

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Garantipolicy    | Lifetime                         |
| Kontaktplätering | Nickel                           |
| Kabelmanteltyp   | PVC - Polyvinyl Chloride         |
| Kabelskärmning   | Aluminiummylarfolie med flätning |

### Prestanda

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typ och hastighet | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|-------------------|----------------------|

### Kontakt(er)

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Connector A | 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)    |
| Connector B | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |

### Miljö

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Drifttemperatur      | 0°C to 35°C (32°F to 95°F)     |
| Förvaringstemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F)  |
| Luftfuktighet        | 5%-90% RH (icke-kondenserande) |

### Utseende

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Färg          | Svart           |
| Kontakttyp    | Rak             |
| Tråddimension | 22/30 AWG       |
| Kabellängd    | 1.6 ft [0.5 m]  |
| Produktlängd  | 1.6 ft [0.5 m]  |
| Produktbredd  | 0.6 in [1.5 cm] |

Produkthöjd 0.3 in [0.7 cm]

Produktvikt 0.2 oz [6.0 g]

---

Förpackning

Förpackningsantal 1

Paketets längd 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Paketets höjd 0.0 in [0.1 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.5 oz [14.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - usb-c till usb-a-kabel

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.