

Câble USB A vers Micro B de 1 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir

N° de produit: USB2AUB2RA1M



Ce câble Micro-USB comporte deux connecteurs à angle droit, qui vous permettent de vous connecter à des ports difficiles d'accès et qui aident également à prévenir l'endommagement des câbles et des ports. Ce câble est idéal pour charger vos appareils mobiles dans une voiture ou pour vous connecter à des périphériques auxquels il peut être difficile de se connecter directement.

Connectez-vous aux ports difficiles d'accès

Ce connecteur à angle droit vous permet de vous connecter à des ports qui pourraient autrement être inaccessibles ou difficiles à atteindre. Idéal pour charger les appareils mobiles à bord d'un véhicule ou pour connecter votre disque dur ou un autre appareil Micro-USB 2.0 à votre ordinateur de façon à répondre à vos besoins en termes d'installation.

Le connecteur à angle empêche le câble de se plier bizarrement ou de se surtendre pour permettre une connexion. Il s'adapte plus naturellement aux points de connexion, évite les tensions inutiles et n'abîme pas le câble et les ports.

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles USB 2.0

Remplacez le câble fourni avec votre appareil mobile Micro USB ou gardez-le comme câble de rechange pendant vos déplacements pour que vos appareils mobiles soient prêts à l'emploi, même sur la route.

Connectez-vous facilement à vos appareils mobiles

Le câble est équipé d'un connecteur moulé fin, mais robuste permettant de le brancher au téléphone ou à la tablette sans les sortir de leur étui de protection. Grâce à son connecteur Micro-USB coudé vers la droite, vous pourrez envoyer des messages, travailler ou jouer avec votre appareil mobile, même pendant la charge, sans que le câble vous gêne.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Micro-USB
- Connectez vos appareils Micro USB 2.0, comme un disque dur externe, à votre ordinateur de bureau ou portable

Spécifications techniques

- Connectez-vous à votre appareil et votre ordinateur ou votre chargeur, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès
- Positionnez vos appareils USB 2.0 à votre guise dans votre espace de travail
- Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Micro-B (5 broches)

Conditions environnementales

Température de	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
----------------	-------------------------------

fonctionnement

Température de stockage -10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Humidité 30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	A angle droit
Calibre du fil	24/30 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	35.8 in [91.0 cm]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.2 in [0.6 cm]
Poids du produit	0.8 oz [24.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.9 in [14.9 cm]
Package Width	4.9 in [12.4 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Poids brut	1.1 oz [30.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble Micro USB 2.0 à angle droit 1 m
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis