

Cavo da Usb a micro USB con connettori ad angolo destro - M/M da 1 m Nero

ID prodotto: USB2AUB2RA1M



Il cavo Micro-USB è dotato di due connettori angolari destri per collegare le porte difficili da raggiungere e prevenire i danni a cavi e porte. Il cavo è ideale per la ricarica dei dispositivi mobili in auto o per collegare le periferiche difficili da connettere usando un connettore retto.

Consente il collegamento alle porte difficili da raggiungere

I connettori angolari destri consentono di collegarsi a porte inaccessibili o difficili da raggiungere. Il prodotto è ideale per i dispositivi mobili da utilizzare in auto o per collegare dischi rigidi portatili o altri dispositivi Micro-USB 2.0 a un computer per installazioni specifiche.

I connettori angolati prevengono la piegatura o l'eccessiva tensione dei cavi di collegamento. Il prodotto garantisce un collegamento più naturale dei dispositivi impedendo danni alle porte e una tensione eccessiva dei cavi.

Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB 2.0

Consente di sostituire il cavo fornito con un dispositivo mobile dotato di porta Micro USB o agire come ricambio da viaggio per utilizzare un dispositivo portatile anche fuori dall'ufficio.

Consente di collegare facilmente i dispositivi mobili

Il cavo monta un connettore pressofuso e resistente per collegare cellulare o tablet senza estrarli dalla custodia protettiva. Inoltre, il connettore Micro-USB con angolare destro del cavo consente di inviare messaggi, lavorare o giocare sul dispositivo mobile anche mentre è in ricarica senza l'ingombro del cavo.

USB2AUB2RA1M da 1 metro è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili dotati di presa Micro-USB
- Consente di collegare dispositivi Micro-USB 2.0, come ad esempio dischi rigidi esterni, a un PC o laptop

### Caratteristiche

- Consente di collegare un dispositivo al computer o al caricatore anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
- Consente di posizionare i dispositivi USB 2.0 nell'area di lavoro in base alle esigenze
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

#### Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

---

#### Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	USB micro-B (5 pin)

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH



---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Angolare destro
Diametro filo	24/30 AWG
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	35.8 in [91.0 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [15.0 mm]
Altezza prodotto	0.2 in [6.0 mm]
Peso prodotto	0.8 oz [24.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.2 in [5.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.0 oz [28.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo Micro-USB 2.0 con angolare destro di 1 m
-----------------------------	---

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

