

Micro-USB-kabel med rätvinkliga anslutningar - M/M - 1 m

Produkt ID: USB2AUB2RA1M



Denna Micro-USB-kabel har två rätvinkliga kontakter som gör att du kan ansluta till svåråtkomliga portar och även bidra till att förebygga kabel- och portskador. Kabeln är perfekt för att ladda dina mobila enheter i en bil eller för att ansluta till kringutrustning som kan vara svåra att ansluta till när du använder en rak koppling.

Anslut till svåråtkomliga portar

De rätvinkliga anslutningarna gör att du kan ansluta till portar som annars kan vara otillgängliga eller svåra att nå. Perfekt för att ladda mobila enheter i bilen eller för att ansluta din bärbara hårddisk eller andra enheter med Micro-USB 2.0 till datorn enligt dina installationsbehov.

De vinklade anslutningarna förhindrar kabeln från att böja sig onaturligt och belastar den inte. Den ger naturligare anslutningspunkter, vilket förhindrar onödig belastning och skador på porten.

Ladda och synkronisera dina mobila USB 2.0-enheter

Byt ut kabeln som medföljde din mobila Micro USB-enhet eller behåll en som extra resekabel så att dina mobila enheter är redo att användas när du är på språng.

Anslut enkelt till dina mobila enheter

Kabeln har en tunn men ändå tålig kontaktgjutning så att du kan ansluta till din telefon eller surfplatta utan att ta bort skyddsfodralet. Dessutom gör kabelns högvinklade Micro USB-kontakt att du kan sms:a, arbeta eller spela på din mobila enhet även när den laddas, utan att kabeln är i vägen.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synkronisera dina mobila enheter med Micro-USB
- Koppla dina enheter med Micro-USB, såsom externa hårddiskar, till din PC eller laptop

Funktioner

- Anslut till din enhet och din dator även i svåråtkomliga och trånga utrymmen
- Placera dina USB 2.0-enheter var du vill på arbetsytan
- Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Högervinklad
Tråddimension	24/30 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	35.8 in [91.0 cm]
Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöjd	0.2 in [0.6 cm]
Produktvikt	0.8 oz [24.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.9 in [14.9 cm]
Paketets bredd	4.9 in [12.4 cm]
Paketets höjd	0.6 in [1.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [30.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1m rätvinklig Micro-USB 2.0-kabel
-----------------	---------------------------------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.