

Câble USB A vers Micro B de 2 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir

N° de produit: USB2AUB2RA2M



Ce câble Micro-USB comporte deux connecteurs à angle droit, qui vous permettent de vous connecter à des ports difficiles d'accès et qui aident également à prévenir l'endommagement des câbles et des ports. Ce câble est idéal pour charger vos appareils mobiles dans une voiture ou pour vous connecter à des périphériques auxquels il peut être difficile de se connecter directement.

Connectez-vous aux ports difficiles d'accès

Ce connecteur à angle droit vous permet de vous connecter à des ports qui pourraient autrement être inaccessibles ou difficiles à atteindre. Idéal pour charger les appareils mobiles à bord d'un véhicule ou pour connecter votre disque dur ou un autre appareil Micro-USB 2.0 à votre ordinateur de façon à répondre à vos besoins en termes d'installation.

Le connecteur à angle empêche le câble de se plier bizarrement ou de se surtendre pour permettre une connexion. Il s'adapte plus naturellement aux points de connexion, évite les tensions inutiles et n'abîme pas le câble et les ports.

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles USB 2.0

Chargez vos téléphones et vos tablettes USB 2.0 Micro B à pleine puissance sans rallonger la durée de charge, jusqu'à une distance de 2 mètres du chargeur.

Ce long câble contourne les contraintes de distance et vous permet de rester connecté même lorsque vous prenez des notes dans une salle de conférence, consultez votre messagerie électronique dans une chambre d'hôtel ou lisez dans un café.

Connectez-vous facilement à vos appareils mobiles

Le câble est équipé d'un connecteur moulé fin, mais robuste permettant de le brancher au téléphone ou à la tablette sans les sortir de leur étui de protection. Grâce à son connecteur Micro-USB coudé vers la droite, vous pourrez envoyer des messages, travailler ou jouer avec votre appareil mobile,

même pendant la charge, sans que le câble vous gêne.

Le modèle USB2AUB2RA2M de 2 mètres bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité assurée.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Micro-USB
- Connectez vos appareils Micro USB 2.0, comme un disque dur externe, à votre ordinateur de bureau ou portable

### Spécifications techniques

- Connectez-vous à votre appareil et votre ordinateur ou votre chargeur, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès
- Positionnez vos appareils USB 2.0 à votre guise dans votre espace de travail
- Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

#### Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	USB Micro-B (5 broches)

---

#### Conditions



environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	A angle droit
Calibre du fil	24/30 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	1.0 in [26.2 mm]
Hauteur du produit	0.3 in [8.2 mm]
Poids du produit	1.6 oz [44.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [9.5 mm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble Micro USB 2.0 à angle droit 2 m
-----------------------	---------------------------------------

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

