

Micro-USB kabel met rechts haakse connectors - M/M - 2m

Productcode: USB2AUB2RA2M



Deze Micro-USB kabel heeft twee rechtshoekige connectors waarmee u moeilijk bereikbare poorten kunt aansluiten en ook kabel- en poortbeschadiging kunt voorkomen. De kabel is ideaal voor het opladen van uw mobiele apparaten in een auto of voor de aansluiting op randapparaten die moeilijk met een rechte connector kunnen worden aangesloten.

Maak verbinding met moeilijk bereikbare poorten

Met de rechtshoekige connectors kunt u verbinding maken met poorten die anders niet of moeilijk bereikbaar kunnen zijn. Perfect voor het opladen van in de auto bevestigde, mobiele apparaten of voor het aansluiten van uw draagbare harde schijf of ander Micro-USB 2.0 apparaat op uw computer, geheel volgens uw installatiebehoeften.

De hoekige connectors voorkomen dat de kabel in vreemde hoeken wordt gebogen of te sterk wordt belast bij het maken van een verbinding. Het biedt een meer natuurlijke vorm op de aansluitpunten, waardoor onnodige belasting en beschadiging van de kabel en poorten worden vermeden.

Synchroniseer en laad uw USB 2.0 mobiele apparaten op

Laad uw USB 2.0 Micro B-telefoons en -tablets op met vol oplaadvermogen, zonder de oplaadtijd te verhogen, zelfs op een afstand van 2 meter van uw lader.

Deze lange kabel lost afstandsbeperkingen op en zorgt ervoor dat u aangesloten blijft zelfs als u aantekeningen maakt in een vergaderruimte, e-mails controleert in een hotelkamer of leest in een café.

Maak gemakkelijk verbinding met uw mobiele apparaten

De kabel heeft een dunne, maar robuuste connector, zodat u uw telefoon of tablet kunt aansluiten zonder de beschermhoes te moeten verwijderen. Bovendien kunt u dankzij de rechtshoekige Micro-USB connector sms-en, werken of games spelen op uw mobiele apparaat, zelfs tijdens het

opladen, zonder dat de kabel in de weg zit.

De USB2AUB2RA2M 2 meter lange kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Synchroniseer en laad uw Micro-USB mobiele apparaten op
- Sluit uw Micro-USB 2.0 apparaten aan, zoals een externe harde schijf, op uw pc of laptop

## Eigenschappen

- Sluit uw apparaat en uw computer of lader aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
- Plaats uw USB 2.0 apparaten waar u die nodig hebt in uw werkomgeving
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

---

### Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

---

### Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	USB Micro-B (5-polig)

---

### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
---------------------	-------------------------------

Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Haaks met hoek naar rechts
Draaddikte	24/30 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	1.6 oz [44.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 m rechtshoekige Micro USB 2.0 kabel
-------------	---------------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

