

Micro-USB-kabel med rätvinkliga anslutningar - M/M - 2 m

Produkt ID: USB2AUB2RA2M



Denna Micro-USB-kabel har två rätvinkliga kontakter som gör att du kan ansluta till svåråtkomliga portar och även bidra till att förebygga kabel- och portsador. Kabeln är perfekt för att ladda dina mobila enheter i en bil eller för att ansluta till kringutrustning som kan vara svåra att ansluta till när du använder en rak koppling.

Anslut till svåråtkomliga portar

De rätvinkliga anslutningarna gör att du kan ansluta till portar som annars kan vara otillgängliga eller svåra att nå. Perfekt för att ladda mobila enheter i bilen eller för att ansluta din bärbara hårddisk eller andra enheter med Micro-USB 2.0 till datorn enligt dina installationsbehov.

De vinklade anslutningarna förhindrar kabeln från att böja sig onaturligt och belastar den inte. Den ger naturligare anslutningspunkter, vilket förhindrar onödig belastning och skador på porten.

Ladda och synkronisera dina mobila USB 2.0-enheter

Ladda dina USB 2.0 Micro B-utrustade telefoner och surfplattor med full laddningskraft, utan att det tar längre tid - inte ens på ett avstånd på 2 meter bort från laddaren.

Den långa kabeln övervinner avståndsbegränsningar och låter dig vara uppkopplad till och med medan du för anteckningar i konferensrummet, läser e-post på hotellrummet eller läser på ett café.

Anslut enkelt till dina mobila enheter

Kabeln har en tunn men ändå tålig kontaktgjutning så att du kan ansluta till din telefon eller surfplatta utan att ta bort skyddsfodralet. Dessutom gör kabelns högvinklade Micro USB-kontakt att du kan sms:a, arbeta eller spela på din mobila enhet även när den laddas, utan att kabeln är i vägen.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synkronisera dina mobila enheter med Micro-USB
- Koppla dina enheter med Micro-USB, såsom externa hårddiskar, till din PC eller laptop

Funktioner

- Anslut till din enhet och din dator även i svåråtkomliga och trånga utrymmen
- Placera dina USB 2.0-enheter var du vill på arbetsytan
- Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

	Luftfuktighet	30%-75% RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kontakttyp	Högervinklad
	Tråddimension	24/30 AWG
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbredd	1.0 in [2.6 cm]
	Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
	Produktvikt	1.6 oz [44.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.3 in [13.5 cm]
	Paketets bredd	5.0 in [12.6 cm]
	Paketets höjd	0.8 in [2.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 2m rätvinklig Micro-USB 2.0-kabel
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.