

## Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery 5A de 2 m - USB 2.0 - Noir

Product ID: USB2C5C2M




Grâce à sa capacité d'alimentation maximale de 5 A (100 W), vous pouvez utiliser ce câble USB-C™ vers USB-C pour alimenter et charger un ordinateur équipé de ports USB-C, tel que votre Apple MacBook Pro, MacBook ou votre Chromebook Pixel™, à l'aide d'un chargeur mural USB-C, d'un chargeur pour véhicule ou d'un chargeur Power Bank. Vous pouvez également alimenter votre ordinateur portable depuis une station d'accueil USB-C.

Les 5 A d'alimentation Power Delivery vous permettent de charger vos appareils mobiles plus rapidement qu'avec un câble standard USB-C 2.0. C'est la solution idéale pour les utilisateurs mobiles. Diminuez votre temps de chargement et assurez la disponibilité de vos appareils à tout moment, tout au long de votre trajet.

Ce câble USB Type-C a été soumis à des tests de conformité très rigoureux et porte la certification USB-IF (USB Implementers Forum) qui garantit le respect de l'ensemble des spécifications USB 2.0. Ces spécifications concernent notamment toutes les normes environnementales, électriques et mécaniques, et garantissent ainsi la haute qualité et la fiabilité de ce câble pour chacun de vos appareils USB-C.

Le modèle USB2C5C2M de StarTech.com bénéficie d'une garantie de 2 ans pour une fiabilité à toute épreuve.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Alimentez votre ordinateur portable USB-C avec un chargeur ou une batterie externe
- Chargez votre ordinateur portable équipé de ports USB-C à partir d'une station d'accueil
- Chargez rapidement vos appareils mobiles USB-C à l'aide d'un chargeur
- Synchronisez vos appareils mobiles USB-C avec un ordinateur portable

## Features

- Certifié USB-IF
- Fournit jusqu'à 5 A d'alimentation pour permettre le chargement rapide de vos appareils mobiles ou l'alimentation de votre ordinateur portable équipé de ports USB-C
- Compatible avec les ports Thunderbolt™ 3
- Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans

Matériel	Warranty	2 Years
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Performance	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)	Connecteur A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	Connecteur B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Alimentation	Power Delivery	100W
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 35°C (32°F to 95°F) -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Température de stockage	
	Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
Caractéristiques physiques	Couleur	Black
	Style de connecteur	Straight
	Calibre du fil	24/26 AWG
	Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
	Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
	Largeur du produit	0.5 in [12.000 mm]
	Hauteur du produit	0.2 in [6.000 mm]
	Poids du produit	3.8 oz [108.000 g]
Informations d'emballage	Package Length	8.9 in [2.2 cm]
	Package Width	4.9 in [1.2 cm]

Package Height 0.0 in [0.700 mm]

Poids brut 4.1 oz [116.000 g]

---

Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Câble USB-C
----------------------	-----------------------	-------------

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

