

USB-C till USB-C-kabel med 5A PD - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Produkt ID: USB2C5C2M



Med upp till 5 A (100 W) kan du använda denna USB-C™ till USB-C-kabel till att strömförsörja och ladda en bärbar USB-C-dator, som till exempel en Apple MacBook Pro eller ChromeBook Pixel™, med hjälp av en USB-C-vägg-laddare, billaddare eller powerbank. Eller så kan du strömförse din bärbara dator från en USB-C-dockningsstation.

Med en strömförsörjning på 5 A kan du ladda dina mobila enheter snabbare än med en vanlig USB-C 2.0-kabel, vilket är perfekt för folk i farten. Minska dina laddningstider och se till att dina mobila enheter är redo när du behöver dem, oavsett var du befinner dig.

USB Type-C-kabeln har genomgått stränga tester för produktöverensstämmelse och är certifierad av USB-IF (USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 2.0-specifikationer. Detta inkluderar alla miljö-, elektronik- och mekanikstandarder, vilket garanterar en pålitlig kabel av högsta kvalitet för alla dina USB-C-enheter.

USB2C5C2M från StarTech.com täcks av en 2-årsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Strömförsörj din bärbara USB-C-dator från en laddare eller en powerbank
- Ladda din bärbara USB-C-dator från en dockningsstation
- Ladda snabbt dina USB-C-mobilenheter från en laddare

- Synka dina mobila USB-C-enheter med en bärbar dator

Funktioner

- USB-IF certifierad
- Ger upp till 5 A för snabbbladning av dina mobila enheter eller för att strömförse din bärbara USB-C-dator
- Thunderbolt™ 3 port-kompatibel
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Ström

Power Delivery	100W
----------------	------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	5%-90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
------	-------



Kontakttyp	Rak
Tråddimension	24/26 AWG
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.5 in [12.0 mm]
Produkt höjd	0.2 in [6.0 mm]
Produktvikt	3.8 oz [108.0 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.7 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.1 oz [116.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	usb-c-kablar
-----------------	--------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

