

2m USB-C Laadkabel, Fast Charge & Sync Type C Kabel, 100W (5A) PD, USB 2.0, USB-IF Gecertificeerd - Witte USB Oplaadkabel

Productcode: USB2C5C2MW



Met tot 5 A (100 W) uitgangsvermogen kan deze USB-C™ naar USB-C kabel worden gebruikt voor het voeden en opladen van een USB-C laptop, zoals uw Apple MacBook, MacBook of Chromebook Pixel™, via een USB-C wandlader, autolader of power bank.

Met een vermogen van 5A kunt u uw mobiele apparaten sneller opladen dan met een normale USB-C 2.0 kabel, perfect dus voor onderweg. Verminder de benodigde oplaadtijd en zorg dat uw mobiele apparaten gebruiksklaar zijn, telkens wanneer u deze nodig hebt, terwijl u onderweg bent.

De USB Type-C kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd volgens USB-IF (USB Implementers Forum) om aan alle USB 2.0 specificaties te voldoen. Daartoe behoren alle milieu-, elektrische en mechanische normen, waardoor u beschikt over een betrouwbare en hoogwaardige kabel voor al uw USB-C apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voed uw USB-C laptop vanaf een lader of power bank
- Laad uw USB-C laptop vanaf een docking station

- Laad uw mobiele USB-C apparaten snel met een oplader
- Synchroniseer uw mobiele USB-C apparaten met een laptop

Eigenschappen

- USB-IF gecertificeerd
- Biedt 5 A uitgangsvermogen voor het snel opladen van uw mobiele apparaten of het voeden van uw USB-C laptop
- Witte kabel past bij uw Apple MacBook
- Compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie
- Let op: deze USB 2.0 kabel biedt geen ondersteuning voor video; voor het aansluiten of verlengen van USB-C Displays/Monitoren raden wij onze USB-C 3.0 kabels aan (bijv. USB315CCV2M)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Voeding

Power Delivery	100W
----------------	------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

	Vochtigheid	5%-90% RV (geen condensatie)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Wit
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	24/26 AWG
	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.2 in [0.6 cm]
	Gewicht product	3.5 oz [100.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.2 in [13.1 cm]
	Breedte Verpakking	5.1 in [12.9 cm]
	Hoogte Verpakking	0.8 in [2.1 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.9 oz [110.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - usb-c kabel
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.