

2 m USB-C snabbbladdningskabel, laddning och synkronisering, 100 W (5 A) PD, USB 2.0, USB-IF-certifierad - Vit USB C-laddningssladd

Produkt ID: USB2C5C2MW



Med upp till 5 A (100 W) kan du använda denna USB-C™ till USB-C-kabel till att strömförsörja och ladda en bärbar USB-C-dator, som till exempel en Apple MacBook Pro eller ChromeBook Pixel™, med hjälp av en USB-C-väggsladdare, billaddare eller powerbank.

Med en strömförsörjning på 5 A kan du ladda dina mobila enheter snabbare än med en vanlig USB-C 2.0-kabel, vilket är perfekt för folk i farten. Minska dina laddningstider och se till att dina mobila enheter är redo när du behöver dem, oavsett var du befinner dig.

USB Type-C-kabeln har genomgått stränga tester för produktöverensstämmelse och är certifierad av USB-IF (USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 2.0-specifikationer. Detta inkluderar alla miljö-, elektronik- och mekanikstandarder, vilket garanterar en pålitlig kabel av högsta kvalitet för alla dina USB-C-enheter.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Strömförsörj din bärbara USB-C-dator från en laddare eller en powerbank
- Ladda din bärbara USB-C-dator från en dockningsstation

- Ladda snabbt dina USB-C-mobilenheter från en laddare
- Synka dina mobila USB-C-enheter med en bärbar dator

## Funktioner

- USB-IF certifierad
- Ger upp till 5 A för snabbbladdning av dina mobila enheter eller för att strömförse din bärbara USB-C-dator
- Vit kabel som passar din Apple MacBook
- Thunderbolt™ 3 port-kompatibel
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti
- Observera att den här USB 2.0-kabeln inte stöder video. För anslutning eller förlängning av USB-C-skärmar rekommenderar vi våra USB-C 3.0-kablar (t.ex. USB315CCV2M)

|             |                      |                                           |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Hårdvara    |                      |                                           |
|             | Garantipolicy        | 2 Years                                   |
|             | Kontaktplätering     | Nickel                                    |
|             | Kabelmanteltyp       | TPE - Thermoplastic Elastomers            |
|             | Kabelskärmning       | Aluminiummylarfolie med flätning          |
| Prestanda   |                      |                                           |
|             | Typ och hastighet    | USB 2.0 - 480 Mbit/s                      |
| Kontakt(er) |                      |                                           |
|             | Connector A          | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |
|             | Connector B          | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |
| Ström       |                      |                                           |
|             | Power Delivery       | 100W                                      |
| Miljö       |                      |                                           |
|             | Drifttemperatur      | 0°C to 35°C (32°F to 95°F)                |
|             | Förvaringstemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F)             |

|                      |                         |                                |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                      | Luftfuktighet           | 5%-90% RH (icke-kondenserande) |
| <hr/>                |                         |                                |
| Utseende             |                         |                                |
|                      | Färg                    | Vit                            |
|                      | Kontakttyp              | Rak                            |
|                      | Tråddimension           | 24/26 AWG                      |
|                      | Kabellängd              | 6.6 ft [2 m]                   |
|                      | Produktlängd            | 6.6 ft [2.0 m]                 |
|                      | Produktbredd            | 0.5 in [1.2 cm]                |
|                      | Produkthöjd             | 0.2 in [0.6 cm]                |
|                      | Produktvikt             | 3.5 oz [100.0 g]               |
| <hr/>                |                         |                                |
| Förpackning          |                         |                                |
|                      | Förpackningsantal       | 1                              |
|                      | Paketets längd          | 5.2 in [13.1 cm]               |
|                      | Paketets bredd          | 5.1 in [12.9 cm]               |
|                      | Paketets höjd           | 0.8 in [2.1 cm]                |
|                      | Fraktvikt (förpackning) | 3.9 oz [110.0 g]               |
| <hr/>                |                         |                                |
| Vad det är i lådan   |                         |                                |
|                      | Ingår i paketet         | 1 - usb-c-kablar               |
| <hr/>                |                         |                                |
| Warranty Information |                         |                                |
|                      | Warranty                | 2 År                           |
| <hr/>                |                         |                                |

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.