

4 m USB-C snabbbladdningskabel, laddning och synkronisering, 100 W (5 A) PD, USB 2.0, USB-IF-certifierad - Svart USB C-laddningssladd

Produkt ID: USB2C5C4M



Med denna USB-C™-kabel med USB Power Delivery kan du strömförse USB Type-C™-enheter från din bärbara USB-C-dator eller ladda USB-C-datorn från en USB-C-vägladdare.

Med upp till 5 A (100 W) kan du använda denna USB Typ-C-kabel till att strömförse och ladda en bärbar USB-C-dator, som till exempel din Apple MacBook eller ChromeBook Pixel™, med hjälp av en USB-C-vägladdare, billaddare eller powerbank.

Med strömmen på 5 A kan du ladda dina mobila enheter snabbare än med en vanlig USB-C 2.0-kabel. Kabeln är perfekt för människor i rörelse - minska dina laddningstider och se till att dina mobila enheter är redo när du behöver dem, när du är i farten.

Denna icke-standard kabel på 4 meter ger dig den extra längd du behöver för att övervinna avståndsbegränsningar och hålla dig uppkopplad. Du kan ladda och synka dina mobila USB-C-enheter i stort sett överallt. Till och med medan du gör anteckningar i mötesrummet, läser e-post på hotellrummet eller läser på ett café kommer det att vara mycket lättare för anslutningen till din mobila enhet att nå vägguttaget eller din dator.

Kabeln har genomgått stränga tester för produktöverensstämmelse och är certifierad med USB-IF (USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 2.0-specifikationer. Detta inkluderar alla miljö-, elektronik- och mekanikstandards, vilket garanterar en pålitlig kabel av högsta kvalitet för alla dina USB-C-enheter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Strömförse din bärbara USB-C-dator från en USB Type-C-väggsladdare, billaddare eller powerbank
- Ladda din bärbara USB Type-C-dator från en dockningsstation
- Snabbladda dina mobila USB-C-enheter från din bärbara USB-C-dator eller väggsladdare
- Synka dina mobila USB-C-enheter med din USB-C-dator

Funktioner

- USB-IF certifierad
- Ger upp till 5 A för snabbladdning av dina mobila enheter eller för att strömförse din bärbara USB-C-dator
- Ger en kabellängd på 4 meter
- Thunderbolt™ 3 port-kompatibel
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti
- Observera att den här USB 2.0-kabeln inte stöder video. För anslutning eller förlängning av USB-C-skärmar rekommenderar vi våra USB-C 3.0-kablar (t.ex. USB315CCV2M)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
-------------	---

	Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Ström		
	Power Delivery	100W
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	5%-80% RH (icke-kondenserande)
Utseende		
	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	24/26 AWG
	Kabellängd	13.1 ft [4 m]
	Produktlängd	13.1 ft [4.0 m]
	Produktbredd	0.2 in [6.0 mm]
	Produkt höjd	0.2 in [4.0 mm]
	Produktvikt	7.7 oz [219.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.7 in [14.6 cm]
	Paketets bredd	5.6 in [14.3 cm]
	Paketets höjd	1.2 in [3.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	7.8 oz [222.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - usb-c-kablar
Warranty		

Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.