

4 m USB-C snabbbladdningskabel, laddning och synkronisering, 100 W (5 A) PD, USB 2.0, USB-IF-certifierad - Vit USB C-laddningssladd

Produkt ID: USB2C5C4MW



Med upp till 5 A (100 W) kan du använda denna USB-C™ till USB-C-kabel till att strömförsörja och ladda en bärbar USB-C-dator, som till exempel en Apple MacBook Pro eller ChromeBook Pixel™, med hjälp av en USB-C-vägggladdare, billaddare eller powerbank.

Med en strömförsörjning på 5 A kan du ladda dina mobila enheter snabbare än med en vanlig USB-C 2.0-kabel, vilket är perfekt för folk i farten. Minska dina laddningstider och se till att dina mobila enheter är redo när du behöver dem, oavsett var du befinner dig.

Den långa kabeln gör att du slipper avståndsbegränsningar och kan fortsätta vara uppkopplad. Du kan göra anteckningar i styrelserummet, ta emot e-postmeddelanden på hotellrummet eller läsa på ett kafé.

USB Type-C-kabeln har genomgått stränga tester för produktöverensstämmelse och är certifierad av USB-IF (USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 2.0-specifikationer. Detta inkluderar alla miljö-, elektronik- och mekanikstandarder, vilket garanterar en pålitlig kabel av högsta kvalitet för alla dina USB-C-enheter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Strömförsörj din bärbara USB-C-dator från en laddare eller en powerbank
- Ladda din bärbara USB-C-dator från en dockningsstation
- Ladda snabbt dina USB-C-mobilenheter från en laddare
- Synka dina mobila USB-C-enheter med en bärbar dator

Funktioner

- USB-IF certifierad
- Strömförsörj din USB-C-bärbara dator eller ladda dina mobila enheter med upp till 5 ampere
- Vit kabel som passar din Apple MacBook
- Thunderbolt™ 3 port-kompatibel
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti
- Observera att den här USB 2.0-kabeln inte stöder video. För anslutning eller förlängning av USB-C-skärmar rekommenderar vi våra USB-C 3.0-kablar (t.ex. USB315CCV2M)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Ström

Power Delivery	100W
----------------	------

Utseende

Färg	Vit
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	24/26 AWG
Kabellängd	13.1 ft [4 m]
Produktlängd	13.1 ft [4.0 m]
Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöjd	0.2 in [6.3 mm]
Produktvikt	7.1 oz [200.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.0 in [12.7 cm]
Paketets bredd	5.7 in [14.4 cm]
Paketets höjd	1.1 in [2.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	7.2 oz [204.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c-kablar
-----------------	------------------

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.