

USB-C till USB-C-kabel med 5A PD - M/M - 0,5 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Produkt ID: USB2C5C50CM



Med upp till 5 A (100 W) kan du använda denna USB-C™ till USB-C-kabel till att strömförsörja och ladda en bärbar USB-C-dator, som till exempel en Apple MacBook Pro eller ChromeBook Pixel™, med hjälp av en USB-C-vägg-laddare, billaddare eller powerbank. Eller så kan du strömförse din bärbara dator från en USB-C-dockningsstation.

Med en strömförsörjning på 5 A kan du ladda dina mobila enheter snabbare än med en vanlig USB-C 2.0-kabel, vilket är perfekt för folk i farten. Minska dina laddningstider och se till att dina mobila enheter är redo när du behöver dem, oavsett var du befinner dig.

Den korta sladden är perfekt för små utrymmen utanför arbetsplatsen, tex. på fiket eller hotellrummet. Du kan ansluta en mobil enhet som din telefon eller surfplatta till din bärbara dator utan att överflödigt kabel kommer i vägen.

USB Type-C-kabeln har genomgått stränga tester för produktöverensstämmelse och är certifierad av USB-IF (USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 2.0-specifikationer. Detta inkluderar alla miljö-, elektronik- och mekanikstandarder, vilket garanterar en pålitlig kabel av högsta kvalitet för alla dina USB-C-enheter.

USB2C5C50CM från StarTech.com täcks av en 2-årsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Strömförsörj din bärbara USB-C-dator från en laddare eller en powerbank

- Ladda din bärbara USB-C-dator från en dockningsstation
- Ladda snabbt dina USB-C-mobilenheter från en laddare
- Synka dina mobila USB-C-enheter med en bärbar dator

Funktioner

- USB-IF certifierad
- Ger upp till 5 A för snabbbladdning av dina mobila enheter eller för att strömförse din bärbara USB-C-dator
- Thunderbolt™ 3 port-kompatibel
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

Hårdvara

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Garantipolicy | 2 Years |
| Kontaktplätering | Nickel |
| Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabelskärmning | Aluminiummylarfolie med flätning |

Prestanda

| | |
|-------------------|----------------------|
| Typ och hastighet | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|-------------------|----------------------|

Kontakt(er)

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Connector A | USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |
| Connector B | USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |

Ström

| | |
|----------------|------|
| Power Delivery | 100W |
|----------------|------|

Utseende

| | |
|---------------|-----------|
| Färg | Svart |
| Kontakttyp | Rak |
| Tråddimension | 24/26 AWG |



| | |
|--------------|-----------------|
| Kabellängd | 19.7 in [50 cm] |
| Produktlängd | 19.7 in [50 cm] |
| Produktbredd | 0.4 in [10 mm] |
| Produkt höjd | 0.2 in [6 mm] |
| Produktvikt | 1.0 oz [29 g] |

Förpackning

| | |
|-------------------------|------------------|
| Package Length | 8.9 in [22.5 cm] |
| Package Width | 4.9 in [12.5 cm] |
| Package Height | 0.4 in [10 mm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 1.2 oz [34 g] |

Vad det är i lådan

| | |
|-----------------|--------------|
| Ingår i paketet | usb-c-kablar |
|-----------------|--------------|

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

