

USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Produkt ID: USB2CC1M



Med denna USB-C™ till USB C-kabel kan du ladda och synka dina USB Type-C™-enheter. Den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Anslut dina nyare mobila enheter med USB-C, till exempel Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P och 5X-telefoner, till din dator. Kabeln ger laddning på upp till 3 A och stöder dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps.

Med upp till 3 A kan denna USB Type-C-kabel dessutom användas till att strömförse en bärbar USB-C-dator, som till exempel din Apple MacBook eller ChromeBook Pixel™. Anslut helt enkelt din bärbara dator till din USB-C-väggsladdare.

Byt ut kabeln som hörde till din enhet eller behåll den som en reserv när du reser så att alla dina enheter är redo att användas när du behöver dem när du är ute och reser.

USB Type-C-kontakten är mindre och enklare att använda än tidigare USB-kontakter. Tack vare den vändbara designen kan du koppla in den i enheten med vilken sida som helst uppåt. Koppla in kabeln åt rätt håll varje gång - ingen mer frustration eller portskada.

Denna USB-C-kabel har certifierats med USB-IF (USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 2.0-specifikationer. Detta inkluderar alla miljö-, elektronik- och mekanikstandarder som fastställts av USB-överensstämmelser. Detta garanterar en tillförlitlig kabel av hög kvalitet för alla dina USB-C-enheter.

USB2CC1M från StarTech.com täcks av en livstidsgaranti för garanterad pålitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Strömförse dina USB-C-kapabla bärbara datorer med en USB Type-C-väggaddare
- Ladda dina mobila USB-C-enheter med USB-C-dator eller väggaddare
- Synka dina USB-C-enheter med en USB-C-dator

Funktioner

- USB-IF certifierad
- Anslut enkelt med vändbara USB Type-C-kontakter som kan kopplas in i dina enheter med endera sida upp
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Ström

Power Delivery	100W
----------------	------

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak



Tråddimension	22/30 AWG
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.2 in [6.0 mm]
Produkthöjd	0.2 in [4.0 mm]
Produktvikt	0.9 oz [26.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.2 in [6.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [31.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 m USB 2.0 USB-C™-kabel - M/M
-----------------	--------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

