

1m USB-C Laadkabel, Charge & Sync, 60W (3A) PD, USB 2.0, Laptop Type C Laadkabel
- Witte USB-C Oplaadkabel

Productcode: USB2CC1MNCWHE



Laad eenvoudig een USB Type-C mobiel apparaat op of verzend bestanden naar een USB-C hostcomputer met deze hoogwaardige USB-C kabel. De USB-C laadkabel levert tot 60W Power Delivery en 3A output voor snel opladen. De kabel ondersteunt USB 2.0 (480Mbps) transfer snelheden en is geschikt voor algemeen gebruik.

De USB-C oplaadkabel is ontworpen voor herhaaldelijk opladen en heeft een robuuste TPE mantel voor meer weerstand tegen slijtage. De flexibele trekontlasting en vernikkelde connectors zijn ontworpen om meer dan 10.000 insertiecycli te weerstaan, voor nog meer duurzaamheid en een lange levensduur.

Laad een USB-C apparaat op met een USB-C muurlader, autolader of powerbank. De 1m USB Type-C kabel heeft een ideale lengte voor bureauwerkplekken, pendelaars, gebruik in auto's of om de kabelwarboel te beperken bij het synchroniseren met een USB-C laptop.

Met tot 3A output ondersteunt de USB-C oplaadkabel tot 60W Power Delivery om een USB-C laptop op te laden of een tablet of smartphone snel op te laden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Een USB-C apparaat opladen en synchroniseren via een beschikbare USB-C poort op een laptop of desktopcomputer
- Laad je USB-C apparaten op met een USB-C muurlader, autolader of powerbank

Eigenschappen

- **USB TYPE-C LAADKABEL:** Hoogwaardige USB-C naar C kabel levert 3A output voor het snel opladen van USB-C laptops en mobiele apparaten; Kan worden aangesloten op een USB-C muurlader of powerbank; Ondersteunt tot 60W USB Power Delivery 2.0
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Vernikkelde connectors geschikt voor meer dan 10.000 inserties; Robuuste trekontlasting met 8 mm buigradius; Duurzame TPE mantel is niet giftig, halogeenvrij en voldoet aan RoHS; Aluminium gevlochten afscherming reduceert EMI
- **TOEPASSINGEN:** Universele compatibiliteit met USB-C PD apparaten; Ondersteunt USB 2.0 voor algemeen gebruik, inclusief bestandsoverdracht en synchronisatie van apparaten bij aansluiting op een USB-C hostcomputer of externe opslag
- **PRESTATIES:** 1 meter; 60W/3A Power Delivery 2.0; USB 480Mbps; Kleur: Wit; B.D.: 3,5mm; Mantel: TPE met Aluminium Vlechtwerk Afscherming; OPM: USB-C video (DP Alt Mode) wordt niet ondersteund
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB-C Laadkabel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

MTBF	Gekeurd op meer dan 10.000 invoegcycli
------	--

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-C
Connector B	1 - USB 2.0 Type-C

Speciale opmerkingen / vereisten

	Notitie	Ondersteunt geen USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Power Delivery	60W
	Ingangsstroom	3A
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-10 to 60 (14°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	5%~85%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Wit
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	24/30 AWG
	Type behuizing	Polyamide Resin
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Buitendiameter kabel	0.1 in [3.5 mm]
	Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.2 in [6.3 mm]
	Gewicht product	0.8 oz [22 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	5.6 in [14.1 cm]
	Breedte Verpakking	5.0 in [12.7 cm]
	Hoogte Verpakking	0.6 in [1.4 cm]

Verzendgewicht (verpakt)	0.9 oz [26.0 g]
-----------------------------	-----------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C Kabel - M/M
-------------	-----------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.