

2 m USB-C-laddningskabel, laddning och synkronisering, 60 W (3 A) PD, USB 2.0-laddare för bärbar dator, USB-IF-certifierad - USB C-laddningssladd

Produkt ID: USB2CC2M



Denna USB-C™ till USB-C-kabel gör det enkelt att ladda och synka USB Type-C™-enheter, som till exempel Nokia® N1-surfplattan och Nexus™ 6P- och 5X-telefoner, via din dators USB-C-port.

Kabeln är även kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar, så att du kan ladda och synka dina mobila USB-C-enheter med din Thunderbolt 3-laptop.

Denna 2-meterskabel ger dig den extra längd du behöver för att övervinna avståndsbegränsningar och hålla dig uppkopplad. Du kan ladda och synka dina mobila USB-C-enheter i stort sett överallt. Till och med medan du gör anteckningar i mötesrummet, läser e-post på hotellrummet eller läser på ett café kommer det att vara mycket lättare för din mobila enhet att nå vägguttaget eller din dator.

Med upp till 3 A strömutförande kan du använda denna USB Type-C-kabel till att strömförse en bärbar USB-C-dator, som till exempel din Apple MacBook eller ChromeBook Pixel™. Anslut helt enkelt kabeln till din bärbara USB-C-dator och till en USB-C-vägladdare.

Byt ut USB-C-kabeln som medföljde din enhet eller behåll den som en reserv när du reser så att alla dina enheter är redo att användas när du behöver dem när du är på resande fot.

Kabeln har genomgått stränga tester för produktöverensstämmelse och är certifierad med USB-IF (USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 2.0-specifikationer. Detta inkluderar alla miljö-, elektronik- och mekanikstandards, vilket garanterar en pålitlig kabel av högsta kvalitet för alla dina USB-C-enheter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synka dina mobila digitala USB-C-enheter från din bärbara dators USB-C-port
- Ladda dina USB-C-enheter med en USB-C-vägggladdare

Funktioner

- USB-IF certifierad
- Praktisk, vändbar USB-C-kontakt gör alla anslutningar enkla
- Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti
- Please note that this USB 2.0 cable does not support any video; For connecting or extending USB-C Displays/Monitors we recommend our USB-C 3.0 cables (e.g. USB315CC2M)

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Ström

Power Delivery	60W
----------------	-----

Utseende

Färg	Svart
------	-------

Kontakttyp	Rak
Tråddimension	22/30 AWG
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.2 in [0.6 cm]
Produkthöjd	0.2 in [0.4 cm]
Produktvikt	2.9 oz [82.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.6 in [14.1 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Paketets höjd	0.7 in [1.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.1 oz [88.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2 m USB-C-kabel - USB 2.0
-----------------	-------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.