

Cable de Carga USB-C Blanco de 2m - Cable UCB Tipo C de Carga para Ordenador Portátil - PD de 60W 3A - Cable de Transferencia de Datos USB 2.0 - Macho a Macho

ID del Producto: [USB2CC2MNCWHE](#)



Cargue sin problemas un dispositivo móvil USB Tipo-C o transfiera ficheros a un ordenador host USB-C con este cable USB-C de alta calidad. El cable cargador USB-C facilita una entrega de alimentación de hasta 60 W y una salida de 3 A para una carga rápida.

Diseñado para la carga frecuente, el cable cargador USB-C cuenta con una cubierta exterior de TPE resistente para una mayor resistencia al desgaste. Su alivio de tensión flexible y sus conectores niquelados están diseñados para soportar más de 10.000 ciclos de inserción, mejorando su durabilidad y longevidad.

Cargue un dispositivo USB-C con un cargador de pared USB-C, un cargador de coche o un banco de alimentación. El cable USB Type-C de 2 metros tiene la longitud ideal para estaciones de trabajo de sobremesa, desplazamientos diarios, uso en el coche o para reducir el desorden al sincronizar con un portátil USB-C.

Con una salida de hasta 3A, el cable cargador USB-C admite hasta 60W de entrega de alimentación para cargar un portátil USB-C o cargar rápidamente una tablet o un smartphone. Para utilizarlo, conecte el cable de un ordenador portátil USB-C a un cargador de pared USB-C.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cargue y sincronice un dispositivo USB-C desde un puerto USB-C disponible en un ordenador portátil o de sobremesa
- Cargue sus dispositivos USB-C con un cargador de pared USB-C, un cargador de coche o una batería externa

Características

- CABLE DE CARGA USB TIPO-C: Salida de 3A para cargar rápidamente portátiles y dispositivos móviles USB-C - Se conecta a un cargador de pared USB-C o a un banco de alimentación - Admite hasta Power Delivery 2.0 por USB de 60W
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Conectores niquelados aptos para más de 10.000 ciclos de inserción - Aliviadores de tensión con radio de doblez de 8mm - Cubierta exterior de TPE conforme a RoHS - Blindaje trenzado de aluminio para una mayor protección EMI
- APLICACIONES: Compatibilidad universal con dispositivos USB-C con PD - Admite USB 2.0 para uso general, incluyendo transferencia de ficheros y sincronización de dispositivos cuando se conecta a un ordenador host USB-C o a un almacenamiento externo
- RENDIMIENTO: 2 metros - Entrega de Alimentación 2.0 de 60W/3A - USB 480Mbps - Color: Blanco - D.E.:3,5mm - Cubierta: TPE con blindaje trenzado de aluminio - NOTA: No admite vídeo USB-C (modo Alt DP)
- LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO: Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este cable está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5 - Este cable está disponible en otras longitudes

Hardware

| | |
|----------------------------|---|
| Política de Garantía | Lifetime |
| Revestimiento del Conector | Níquel |
| Cable Tipo Jacket | TPE - Thermoplastic Elastomers |
| Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |

Rendimiento

| | |
|------|--|
| MTBF | Probado para más de 10.000 ciclos de inserción |
|------|--|

Conector(es)

| | |
|------------|--------------------|
| Conector A | 1 - USB 2.0 Type-C |
| Conector B | 1 - USB 2.0 Type-C |

Observaciones /
Requisitos

| | |
|------|--|
| Nota | No es compatible con el modo alternativo DisplayPort USB Tipo-C (modo Alt DP) |
|------|--|

Requisitos de
Energía

| | |
|------------------------|--------------------|
| Fuente de alimentación | Alimentado por USB |
| Power Delivery | 60W |
| Corriente de Entrada | 3A |

Requisitos
Ambientales

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura Operativa | -10 to 60 (14°F to 140°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 to 70 (-4°F to 158°F) |
| Humedad | 5%~85% |

Características
Físicas

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Color | Blanco |
| Estilo de Conector | Recto |
| Calibre del Conductor | 24/30 AWG |
| Tipo de Gabinete | Polyamide Resin |
| Longitud del Cable | 6.6 ft [2 m] |
| Cable OD | 0.1 in [3.5 mm] |
| Longitud del Producto | 6.6 ft [2.0 m] |
| Ancho del Producto | 0.5 in [1.2 cm] |
| Altura del Producto | 0.2 in [6.3 mm] |
| Peso del Producto | 1.7 oz [49.0 g] |

Información de la
Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Longitud de la Caja | 6.5 in [16.6 cm] |
| Ancho de la Caja | 5.0 in [12.7 cm] |
| Altura de la Caja | 0.6 in [1.5 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.8 oz [50.0 g] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable USB-C - M/M |
|---------------------|-----------------------|

Información Acerca de la Garantía

| | |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

