

3m USB-C Laadkabel, Charge & Sync, 60W (3A) PD, USB 2.0, Laptop Type C Laadkabel - Zwarte USB-C Oplaadkabel

Productcode: USB2CC3M



Deze USB-C™ naar USB-C kabel vereenvoudigt het opladen en synchroniseren van USB Type-C™ apparaten, zoals de Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P en 5X telefoons, via de USB-C poort van uw computer.


De kabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten, zodat u uw USB-C mobiele apparaten kunt opladen en synchroniseren met uw Thunderbolt 3 laptop.

De 3 meter lange kabel geeft u de extra lengte die u nodig hebt om afstandsbeperkingen op te lossen en verbonden te blijven. U kunt uw USB-C apparaten opladen en synchroniseren, in vrijwel elke omgeving. Zelfs wanneer u aantekeningen maakt in een vergaderruimte, e-mails controleert in een hotelkamer of leest in een café kan uw mobiele apparaat gemakkelijk worden aangesloten op uw computer of wandlader.

Met tot 3 A uitgangsvermogen kan deze USB Type-C kabel ook worden gebruikt voor de voeding van een USB-C laptop, zoals uw Apple MacBook of Chromebook Pixel™. Sluit de kabel gewoon aan op uw USB-C laptop en op een USB-C wandlader.

Vervang de USB-C kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel als u op reis bent, zodat al uw apparaten onderweg altijd gebruiksklaar zijn.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Synchroniseer en laad uw USB-C mobiele digitale apparaten op vanaf de USB-C poort van uw laptop
- Laad uw USB-C apparaten met een USB-C wandlader

Eigenschappen

- 3 meter lange kabel voor het comfortabel en flexibel positioneren van uw mobiele USB-C apparaten
- Gemakkelijke, omkeerbare USB-C connector maakt elke verbinding eenvoudig
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie
- Let op: deze USB 2.0 kabel biedt geen ondersteuning voor video; voor het aansluiten of verlengen van USB-C Displays/Monitoren raden wij onze USB-C 3.0 kabels aan (bijv. USB315CC2M)

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Voeding

Power Delivery	60W
----------------	-----

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht

Draaddikte	23/28 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.2 in [6.2 mm]
Gewicht product	3.3 oz [94.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.7 in [12.0 cm]
Package Height	0.6 in [1.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 oz [98.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - usb-c kabel
-------------	-----------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.