

3m USB-C Laadkabel, Charge & Sync, 60W (3A) PD, USB 2.0, Laptop Type C Laadkabel, TPE Mantel - Witte USB-C Oplaadkabel

Productcode: USB2CC3MWHE



Laad probleemloos een USB Type-C mobiel apparaat op of transfereer bestanden naar een USB-C hostcomputer met deze hoogwaardige USB-C kabel. De USB-C laadkabel levert tot 60W Power Delivery en 3A output voor fast charging. De kabel ondersteunt USB 2.0 (480Mbps) transfer snelheden en is geschikt voor algemeen gebruik.

De USB-C oplaadkabel is ontworpen voor herhaaldelijk opladen en heeft een robuuste TPE mantel voor meer weerstand tegen slijtage. De flexibele trekontlasting en vernikkelde connectors zijn ontworpen om meer dan 10.000 insertiecycli te weerstaan, voor nog meer duurzaamheid en een lange levensduur.

Laad een USB-C apparaat op met een USB-C muurlader, autolader of powerbank. De USB Type-C-kabel van 3 m heeft de ideale lengte voor opladen waarbij extra bereik nodig is.

Met tot 3A output ondersteunt de USB-C oplaadkabel tot 60W Power Delivery om een USB-C laptop op te laden of een tablet of smartphone snel op te laden. Gebruik de kabel door deze van een USB-C laptop aan te sluiten op een USB-C muurlader.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Een USB-C apparaat opladen en synchroniseren via een beschikbare USB-C poort op een laptop of desktopcomputer
- Laad je USB-C apparaten op met een USB-C muurlader, autolader of powerbank

Eigenschappen

- **USB TYPE-C LAADKABEL:** Hoogwaardige USB-C naar C kabel levert 3A output voor het snel opladen van USB-C laptops en mobiele apparaten; Kan worden aangesloten op een USB-C muurlader of powerbank; Ondersteunt tot 60W USB Power Delivery 2.0
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Vernikkelde connectors geschikt voor meer dan 10.000 inserties; Robuuste trekontlasting met 8mm buigradius; Duurzaam TPE-mantel is niet giftig, halogeenvrij en voldoet aan RoHS; Aluminium gevlochten afscherming voor minder EMI
- **TOEPASSINGEN:** Universele compatibiliteit met USB-C PD apparaten; Ondersteunt USB 2.0 voor algemeen gebruik, inclusief bestandsoverdracht en synchronisatie van apparaten bij aansluiting op een USB-C hostcomputer of externe opslag
- **PRESTATIES:** 3 meter; 60W/3A Power Delivery 2.0; USB 480Mbps; Kleur: Wit; B.D.: 3,5mm; Mantel: TPE met Aluminium Vlechtwerk afscherming; OPM: USB-C video (DP Alt Mode) is niet ondersteund
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB-C Laadkabel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

MTBF	Gekeurd op meer dan 10.000 invoegcycli
------	--

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-C
Connector B	1 - USB 2.0 Type-C

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
Power Delivery	60W
Ingangsspanning	5V DC, 9V DC, 12V DC, 15V DC, 20V DC
Ingangsstroom	3A

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to 60 (14°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	5%~85%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/30 AWG
Type behuizing	Polyamide Resin
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Buitendiameter kabel	0.1 in [3.5 mm]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.2 in [6.3 mm]
Gewicht product	3.0 oz [85.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	6.8 in [17.2 cm]
Breedte Verpakking	7.8 in [19.7 cm]
Hoogte Verpakking	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht	3.2 oz [92.0 g]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB-C Kabel - M/M

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.