

USB till DVI extern videoadapter för dubbla eller flera skärmar

Produkt ID: USB2DVIE2



Den USB2DVIE2 USB DVI externa videoadaptern för flera skärmar gör om en tillgänglig USB 2.0-port till en extern DVI-videokortsport - ger möjlighet till dubbla eller flera skärmar med hög kvalitet som kan användas på många olika sätt för att öka din produktivitet.

Adaptern låter dig även använda upp till fem extra skärmar samtidigt (med fem USB2DVIE2 externa videokort för flera skärmar). Varje ansluten adapter kan används för att ytterligare utöka skrivbordet eller spegla bilden som visas på den befintliga skärmen - utan att behöva öppna chassit för att installera ett extra videokort.

Tillämpningsschema

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till en sekundär skärmadapter och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn och installera ett

nytt videokort

- Lägg till multipla (upp till fem) skärmar/projektorer till din dator med en enda USB2DVI-E2 -enhet för varje skärm
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- En kompakt och lätt lösning för resande affärsmän som vill ansluta en andra skärm till sin bärbara dator
- Anslut flera skärmar till en enda dator för att skapa engagerande multimedia-presentationer
- Använd adaptern för att ansluta datorn till TV:n och visa familjefoton och filmer
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, kolla din e-post på en skärm och arbeta med ett dokument på en annan
- Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan

Funktioner

- Optimal prestanda vid 1440x900 (högre upplösningar stöds) och idealisk för 17" till 19"-skärmar eller mindre
- Fungerar med stationära och bärbara datorer
- Ingen strömadapter behövs, enkel installation
- Inkluderar lättanvänd mjukvara som tillåter skärmrotation, hantering av multipla skärmar och EDID-skärmapkänning för ökad kompatibilitet med skärmar
- Stöder DVI till VGA- eller DVI till HDMI-adaptrar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	USB 2.0
AV-utgång	DVI
USB-passthrough	Nej
Minne	16MB
Chipset-ID	Trigger - Trigger 1+

Prestanda

Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 1680x1050, 1440x900, 1280x800, 1280x768 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
---------------------	--

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - DVI-I (29-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 11 Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Systemprocessor: 1,2 GHz Systemminne: 512 MB
Obs.	Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	3.6 in [91 mm]
Produktbredd	2.1 in [5.3 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.8 cm]

	Produktvikt	3.8 oz [108 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.3 in [21 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Paketets höjd	1.6 in [40 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	0.6 lb [0.3 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB till DVI-adapter
		1 - CD med drivrutiner och program
		1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.