

USB naar DVI Externe Videokaart Multi Monitor Adapter – 1920x1200

Productcode: USB2DVIE3



De USB2DVIE3 USB DVI Videokaart biedt een perfecte externe oplossing voor het aansluiten van meerdere DVI-beeldschermen met een hoge resolutie (tot 1920x1200) op uw laptop of desktopcomputer via een beschikbare USB 2.0-poort. Deze hoogwaardige USB DVI-adapter is een voordelige oplossing voor systemen die niet beschikken over uitgangen voor meerdere monitoren. Het kan worden gebruikt om uw primaire scherm te kopiëren zodat op beide schermen hetzelfde beeld wordt weergegeven, of om uw bureaublad uit te breiden en zo uw werkruimte te verdubbelen. Deze compacte USB-video-adapter kan worden gebruikt met maximaal vier extra (in totaal vijf) USB2DVIE3 USB-video-adapters en voegt zo snel en gemakkelijk meerdere DVI-aansluitingen toe – zonder daarvoor de behuizing van de computer te hoeven openen om extra videokaarten toe te voegen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een extra beeldscherm toe en breid de weergave van uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Voeg meerdere (maximaal vijf) monitoren/projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik

makend van één USB2DVI-E3 per beeldscherm

- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk, verspreid over meerdere beeldschermen
- Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm mogelijk maakt
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen – check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Inclusief DVI-naar-VGA-adapter en ondersteunt het gebruik van DVI-naar-HDMI-adapters
- Werkt met desktopcomputers en laptops
- Geen voedingsadapter nodig, eenvoudige installatie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 2.0
AV-uitgang	DVI
USB pass-through	Nee
Geheugen	32MB
Industriestandaarden	Voldoet aan USB 2.0
Chipsetcode	Trigger - T2-285B

Prestaties

Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1440x900,
-------------------------	--

1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,
1152x864, 1024x768, 800x600

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

MTBF

200,000 Hours

Connector(en)

Connector A

1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Connector B

1 - DVI-I (29-polig)

Software

Besturingssystemen

Windows® 11

Windows® 10 (32/64)

Windows 8 / 8.1 (32/64)

Windows 7(32/64)

Windows Vista (32/64)

Windows XP (32/64)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en
kabelvereisten

Een vrije USB 2.0-poort

Notitie

Sluit maximaal vijf USB-videoadapters aan op één
computer. Ondersteuning voor meerdere adapters is
afhankelijk van uw systeem resources

Deze USB-videoadapter is niet geschikt voor grafisch
intensieve toepassingen, zoals gaming

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Opslagtemperatuur

-25°C to 75°C (-14°F to 167°F)

	Vochtigheid	<85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	19.7 in [500 mm]
	Lengte product	3.5 in [8.8 cm]
	Breedte product	2.1 in [5.2 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
	Gewicht product	3.8 oz [108.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.4 in [21.3 cm]
	Package Width	5.7 in [14.6 cm]
	Package Height	1.6 in [4.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	10.7 oz [304.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-naar-DVI-adapter
		1 - DVI-naar-VGA-adapter
		1 - CD met drivers en software
		1 - Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.