

1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M

Productcode: USB2DVIMM6



De USB2DVIMM6 Externe USB DVI Adapterkabel biedt een probleemloze multi-monitor oplossing en zet een USB 2.0-poort om naar een DVI-aansluiting. Deze 2 meter lange USB video-adapter is een complete oplossing, meteen klaar voor gebruik met alle benodigde kabels geïntegreerd in de adapter. U hoeft alleen de drivers te installeren en de adapter aan te sluiten op uw computer en de monitor. Geïntegreerde bekabeling zorgt ervoor dat de USB2DVIMM6 gemakkelijk te installeren is en u zich geen zorgen meer hoeft te maken een kabel te vergeten.

U hoeft om meerdere beeldschermen te kunnen aansluiten niet langer een speciale videokaart te installeren in een computerbehuizing, daar de USB2DVIMM6 functioneert als een externe USB-videokaart die u veel tijd en moeite bespaart.

Er kunnen op een enkel systeem meerdere (USB2DVIMM6) adapters (maximaal 5 in totaal) worden gebruikt om het bureaublad uit te breiden of te dupliceren - een gemakkelijke en kosteneffectieve multi-monitor oplossing voor vrijwel elke toepassing op een laptop of desktopcomputer.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor het uitbreiden of dupliceren van de weergave op een bestaande beeldscherm
- Draai meerdere programma's op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere

Eigenschappen

- Optimale prestaties bij 1680x1050 en ideaal voor gebruik met monitoren van 20" tot 22" of kleiner
- Geïntegreerde USB- en DVI-bekabeling
- Probleemloze installatie
- Geen netadapter benodigd
- Ondersteunt het gebruik van adapters voor DVI-naar-VGA of DVI-naar-HDMI

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 2.0
AV-uitgang	DVI
USB pass-through	Nee
Geheugen	16MB
Chipsetcode	DisplayLink - DL-165


Prestaties

Maximale digitale resoluties	1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits
Ondersteunde resoluties	Widescreen (16/32 bit): 1680x1050, 1440x900, 1366x768 Standard (16/32 bit): 1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480

Algemene specificaties This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

MTBF	59.000 uur
------	------------

Connector(en)



Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	DVI-D (19-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 macOS 10.6 tot 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Chrome OS v51 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 2.0-poort 1,2 GHz of snellere CPU 512 MB RAM 30 MB vrije ruimte op de harde schijf
Notitie	Sluit maximaal vijf USB2DVIMM6-adapters aan op een enkele pc Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	1.9 in [48 mm]
Hoogte product	0.9 in [23.5 mm]
Gewicht product	3.5 oz [100 g]

Verpakkingsinformatie



Package Length	6.6 in [16.8 cm]
Package Width	2.6 in [65 mm]
Package Height	5.7 in [14.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.6 oz [300 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	USB naar DVI Verloopkabel
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

