

USB till DVI-adapter - 1920x1200

Produkt ID: USB2DVIPRO2



USB2DVIPRO2 USB till DVI-adaptorn fungerar som ett externt grafikkort för Windows®- och Mac®-datorer - den perfekta lösningen för att lätt och smidigt göra det möjligt att använda din stationära eller bärbara dator med två eller flera skärmar.

USB-DVI-adaptorn levererar högkvalitativ video (upp till 1920x1200) och fungerar med flera olika applikationer och kan anslutas till upp till fem extra skärmar från en enda dator (med hjälp av fyra USB2DVIPRO2 externa videoadaptrar). Adaptorn kopplas in i datorn via en USB 2.0-port och fungerar som ett externt DVI-videokort för att antingen förlänga eller spegla informationen som visas på skärmen - utan att man behöver öppna datorchassit.

Med stöd för Microsoft Windows® (inklusive Aero-teman) och Mac OS X, samt med videostöd för upplösningar på upp till 1920x1200, är denna USB-DVI-adapter den perfekta lösningen för många olika miljöer och stora skärmar.

USB2DVIPRO2 USB till DVI-adapter täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till flera (upp till fem) skärmar/projektorer till din dator med hjälp av en USB2DVIPRO2-enhet per varje extra skärm
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar

- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika DVI-skärmar, läs din e-post på en skärm och arbeta med dokument på en annan
- Använd USB-DVI-adaptorn för att ansluta datorn till din TV och visa familjefoton och filmer
- Anslut flera DVI-skärmar till en enda dator för att skapa engagerande multimediapresentationer
- Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan

Funktioner

- Stöd för Windows® Aero-teman
- Optimal prestanda vid 1920x1200 och perfekt för 24" till 26" skärmar eller mindre
- Strömförsörjs via USB, ingen extern strömkälla krävs
- Fungerar med Mac® OS X
- Snabb och enkel installation
- Strömsätts via DisplayLink DL-195 chip

Hårdvara

| | |
|-----------------|----------------------|
| Garantipolicy | 2 Years |
| AV-ingång | USB 2.0 |
| AV-utgång | DVI |
| USB-passthrough | Nej |
| Minne | 16MB |
| Chipset-ID | DisplayLink - DL-195 |

Prestanda

| | |
|----------------------------|---|
| Maximal digital upplösning | 1920x1200 (32-bit color) |
| Stödda upplösningar | Widescreen (16/32 bit): 1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768 |



Standard (16/32 bit):

1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480

Allmänna
specifikationer

This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

Medeltid mellan fel
(MTBF)

621,445 Hours

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)

DVI-I (29-stifts)

USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Mjukvara

OS-kompatibilitet

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0
 Chrome OS™ v55+
 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

Särskilda
anmärkningar/
krav

System- och
kabelkrav

Systemprocessor: 1,2 GHz
 Systemminne: 512 MB

Obs.

PowerPC-baserade Mac-datorer, som senare iMac-, PowerBooks- och PowerMac-modeller stöds för närvarande inte

Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink®-chips. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. Trigger eller Fresco Logic®

Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser

Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Indikatorer


LED-indikatorer

Blå - Ström

Ström

Power Source

Strömförsörjd via USB



Miljö

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Drifttemperatur | 10°C to 40°C (50°F to 104°F) |
| Förvaringstemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Luftfuktighet | < 85 % icke-kondenserande |

Utseende

| | |
|--------------|------------------|
| Färg | Svart |
| Kabellängd | 6.5 in [16.5 cm] |
| Produktlängd | 10.6 in [27 cm] |
| Produktbredd | 2.2 in [55 mm] |
| Produkt höjd | 0.8 in [20 mm] |
| Produktvikt | 2.5 oz [70 g] |

Förpackning

| | |
|----------------------------|------------------|
| Package Length | 5.7 in [14.6 cm] |
| Package Width | 8.3 in [21.1 cm] |
| Package Height | 1.7 in [42 mm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 8.6 oz [245 g] |

Vad det är i lådan

| | |
|-----------------|--|
| Ingår i paketet | <p>Drivrutin CD</p> <p>Instruktionsbok</p> <p>USB till DVI-adapter</p> <p>DVI till VGA-adapter</p> |
|-----------------|--|

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

