

## Professionele USB DVI Externe Tweevoudige of Multi-monitor Video Adapter

Productcode: USB2DVIPRO



De USB2DVIPRO professionele USB DVI externe tweevoudige of multi-monitor video-adapter is de perfecte oplossing om van uw werkstation een dual-monitor of multi-monitor opstelling te maken via uw USB-poorten - biedt hoogwaardige dual-monitor of multi-monitor functionaliteit voor een verscheidenheid van laptop- of desktoptoepassingen.

Met verbeterde prestaties ten opzichte van onze USB2DVI is deze USB DVI-D video-adapter in staat om vanaf een enkele computer maximaal vijf extra beeldschermen tegelijk aan te sturen (met behulp van vier USB2DVIPRO externe multi-monitor video-adapters). De adapter wordt op een computer aangesloten via een USB 2.0-poort en doet dienst als DVD-D-videokaart die het bureaublad op het bestaande beeldscherm uitbreidt of dupliceert – zonder hiervoor de behuizing van de computer te hoeven openen.

De USB2DVIPRO biedt ondersteuning voor Microsoft Windows® (inclusief Aero) en Mac OS X, en met ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 is dit apparaat ideaal voor grotere beeldschermen.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Is het niet mogelijk een nieuwe of extra videokaart te installeren? Geen probleem, de USB2DVIPRO gebruikt USB-poorten om DVI-connectiviteit toe te voegen aan uw PC of Mac
- Voeg meerdere (maximaal vijf) monitoren / projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik makend van één USB2DVIPRO per beeldscherm

- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere
- Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

## Eigenschappen

- Ondersteuning voor Aero-thema's onder Windows®
- Werkt onder Mac OS X
- Optimale prestaties bij 1920x1200 en ideaal voor gebruik met monitoren van 24" tot 26" of kleiner
- Sluit tot vijf adapters aan op een PC voor een echt uitgebreid bureaublad
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Snel en gemakkelijk te installeren

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 2.0
AV-uitgang	DVI
USB pass-through	Nee
Geheugen	16MB
Chipsetcode	DisplayLink - DL-195

---

### Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200 (32-bit color)
Ondersteunde resoluties	Widescreen (16/32 bit):



1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):

1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480

MTBF 621,445 Hours

---

Connector(en)

Type connector(en) DVI-I (29-polig)  
USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

Software

Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10<br/> macOS 10.6 - 10.11, 11.0<br/> Chrome OS v51<br/> Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten  
 1,2 Ghz of snellere CPU  
 30MB vrije ruimte op de harde schijf  
 512 MB RAM  
 USB 2.0-poort

Notitie  
 Macintosh-computers gebaseerd op Power PC, zoals de laatste iMacs, PowerBooks en PowerMacs, worden momenteel niet ondersteund

This USB video adapter uses a DisplayLink® family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family chipsets, such as Trigger or Fresco Logic®

Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

---

Indicatoren

LED-indicatoren Blauw - Power

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	3.5 in [90 mm]
Breedte product	1.9 in [48 mm]
Hoogte product	0.9 in [23.5 mm]
Gewicht product	2.6 oz [73 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	2.5 in [62.5 mm]
Package Height	5.7 in [14.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.8 oz [250 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-naar-DVI-adapter
	Driver-CD
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

