

Câble USB 2.0 actif de 15m - Rallonge USB 2.0 avec hub à 4 ports - Noir

N° de produit: USB2EXT4P15M



Le câble d'extension USB 2.0 actif 15 m USB2EXT4P15M comporte un hub à 4 ports intégré, qui vous permet de brancher jusqu'à 4 appareils USB 2.0 tout en contournant les contraintes de distance et les restrictions en matière d'alimentation.

Le câble d'extension USB 2.0 actif garantit une performance qui dépasse les limites de longueur de 5 mètres des câbles USB standard. Parfait pour les applications où il est nécessaire de prolonger la distance de connexion de vos périphériques USB en vous permettant de les brancher jusqu'à une distance de 15 mètres de l'ordinateur hôte.

De plus, le câble vous permet de maximiser le nombre d'appareils branchés à votre ordinateur en vous laissant connecter jusqu'à 4 appareils grâce à une seule connexion. Pour un surcroît de commodité, le câble est accompagné d'un adaptateur d'alimentation 2A, permettant d'alimenter vos 4 appareils USB connectés.

Le câble USB2EXT4P15M prend en charge la totalité de la bande passante USB 2.0 de 480 Mb/s.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de brancher 4 appareils USB 2.0 à votre ordinateur grâce à un câble unique
- Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 2.0 de 5 mètres

Spécifications techniques

- Conformité USB 2.0 haute vitesse avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s
- Rétrocompatible avec les périphériques USB 1.1/1.0
- Inclut un adaptateur d'alimentation externe 2A
- Détection de courant excessif et protection des 4 ports
- Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.5 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2A

Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	H
Consommation électrique	10

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Température de stockage	-25°C - 85°C (13°F - 185°F)
Humidité	30-75% Room Humidity

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	24 AWG
Longueur de câble	49.2 ft [15 m]
Longueur du produit	49.2 ft [15.0 m]
Largeur du produit	2.2 in [5.5 cm]
Hauteur du produit	1.4 in [3.5 cm]
Poids du produit	1.4 lb [0.6 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.0 in [22.8 cm]
Largeur du Paquet	8.4 in [21.4 cm]
Hauteur du Paquet	2.4 in [6.1 cm]
Poids brut	2.0 lb [0.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble actif USB 2.0 15 m avec hub à 4 ports
-----------------------	---

1 - Adaptateur d'alimentation universel

1 - Adaptateurs secteur pour l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l'EU et l'AU

Informations de
garantie

Warranty

2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis