

Cavo prolunga attivo USB HUB a 4 porte - Cavo Estensione amplificato USB 2.0 Maschio / Femmina da 15 m

ID prodotto: USB2EXT4P15M



Il cavo attivo USB 2.0 da 15 m USB2EXT4P15M presenta un hub a 4 porte integrato che permette di collegare fino a 4 dispositivi USB 2.0 superando i limiti posti dalla distanza e della sorgente di alimentazione.

Il cavo di estensione attivo USB 2.0 assicura il funzionamento oltre il limite della distanza di 5 metri dei cavi USB standard. Ideale per le applicazioni che richiedono di aumentare la distanza di collegamento delle periferiche USB permettendone il collegamento fino a una distanza di 15 metri dal computer host.

Inoltre, il cavo consente di ottimizzare il numero di dispositivi collegati al computer permettendo il collegamento di massimo 4 dispositivi mediante un singolo collegamento. Per una maggiore comodità, il cavo comprende un adattatore di alimentazione da 2A che fornisce l'alimentazione ai 4 dispositivi USB collegati.

Il cavo USB2EXT4P15M supporta la massima larghezza di banda USB 2.0 di 480 Mbps ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Permette il collegamento di 4 dispositivi USB 2.0 al computer con singolo cavo
- Permette di estendere la distanza di periferiche USB oltre il limite di 5 metri di USB 2.0

Caratteristiche

- Compatibile con interfaccia USB 2.0 ad alta velocità, con supporto di velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.1/1.0
- Comprende un adattatore di alimentazione esterno da 2A
- Rilevamento e protezione da sovracorrenti per tutte le 4 porte
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.5 A

Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	H
Consumo energetico	10

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Temperatura di conservazione	-25°C - 85°C (13°F - 185°F)
Umidità	30-75% Room Humidity

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	24 AWG
Lunghezza del cavo	49.2 ft [15 m]
Lunghezza prodotto	49.2 ft [15.0 m]
Larghezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
Altezza prodotto	1.4 in [3.5 cm]
Peso prodotto	1.4 lb [0.6 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.0 in [22.8 cm]
Package Width	8.4 in [21.4 cm]
Package Height	2.4 in [6.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 lb [0.9 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

1 - Cavo attivo USB 2.0 15 m con hub a 4 porte

1 - Adattatore di alimentazione universale

1 - Adattatori di connessione per Nord America, Regno Unito, Europa e Australia

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.