

15 m USB 2.0 actieve kabel met 4-poorts hub

Productcode: USB2EXT4P15M



De USB2EXT4P15M 15 m lange, actieve USB 2.0 verlengkabel heeft een geïntegreerde 4-poorts hub, waarmee u max. 4 USB 2.0 apparaten kunt aansluiten en tegelijkertijd afstands- en voedingsproblemen en -beperkingen kunt oplossen.

De actieve USB 2.0 verlengkabel werkt gegarandeerd op afstanden van meer dan de 5 meter die standaard USB-kabels bieden. Perfect voor applicaties waarbij u de verbindingsafstand van uw USB-randapparaten moet verlengen, waardoor u deze op een afstand van max. 15 meter van uw hostcomputer kunt aansluiten.

Bovendien kunt u met deze kabel het aantal op uw computer aangesloten apparaten maximaliseren, door max. 4 apparaten via één verbinding aan te sluiten. Voor nog meer gemak wordt bij de kabel een 2 A voedingsadapter geleverd voor de voeding van uw 4 aangesloten USB-apparaten.

De USB2EXT4P15M kabel ondersteunt de volle USB 2.0 bandbreedte van 480 Mbps.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit 4 USB 2.0 apparaten aan op uw computer via één kabel
- Verleng de afstand van USB-randapparatuur verder dan de voor USB 2,0 geldende beperking van 5 meter

Eigenschappen

- Compatibel met High Speed USB 2.0 en ondersteuning van datatransmissiesnelheden tot 480 Mbps
- Neerwaarts compatibel met USB 1.1/1.0 apparaten
- Inclusief een 2 A externe voedingsadapter
- Overstroomdetectie en -beveiliging voor alle 4 poorten
- Hot-swappable en plug-and-play-compatibel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.5 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief

Stekkertype	H
Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Opslagtemperatuur	-25°C - 85°C (13°F - 185°F)
Vochtigheid	30-75% Room Humidity

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	24 AWG
Kabellengte	49.2 ft [15 m]
Lengte product	49.2 ft [15.0 m]
Breedte product	2.2 in [5.5 cm]
Hoogte product	1.4 in [3.5 cm]
Gewicht product	1.4 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.0 in [22.8 cm]
Package Width	8.4 in [21.4 cm]
Package Height	2.4 in [6.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.0 lb [0.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 15 m USB 2.0 actieve kabel met 4-poorts hub
	1 - Universele voedingsadapter
	1 - Stekkeradapters voor Noord-Amerika, GB, Europa en

Australië

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.