

4 port USB 2.0 over Gigabit LAN of Direct Cat5e / Cat6 Ethernet Extender systeem - tot 100m - USB 2.0 Verlenger

Productcode: USB2G4LEXT2



Met het USB2G4LEXT2 4-Port USB 2.0 extendersysteem kunt u USB-apparaten uitbreiden over een gigabit Ethernet Local Area Network (LAN) of via speciale Cat5e/6-kabels met een lengte tot 100 m.

Door via uw bestaande IP LAN verbinding te maken, voorkomt u de warboel en kosten van nieuwe infrastructuurkabels en krijgt u een grotere en zeer schaalbare algehele uitbreidingsafstand. Als meerdere switches om de 100 m worden gebruikt, wordt de maximale uitbreidingsafstand bij elke switch gereset, waardoor u het netwerk gemakkelijk tot meerdere verdiepingen in een huis of kantoorgebouw kunt uitbreiden. Voor nog meer veelzijdigheid kunt u de lokale apparaten en apparaten op afstand via één Cat5e of hogere kabel aansluiten.


In tegenstelling tot 10/100 Mbps USB extenders maakt deze veelzijdige USB extender gebruik van de volledige datatransmissiesnelheid van uw USB 2.0 randapparaten tot 480 Mbps, voor een vertragingvrije prestatie die ondersteuning mogelijk maakt van de uitbreiding van isochrone apparaten zoals webcams of microfoons.

De USB over Cat5e extender is compatibel met USB 2.0 en 1.1 apparaten met ondersteuning van max. 600 mA per poort, en ondersteunt de meeste USB randapparaten inclusief flashdrives, webcams, toetsenborden, muizen en schijfbehuizingen.

Als flexibele oplossing voor zakelijke of industriële toepassingen worden bij deze robuuste metalen behuizing steunen voor installatie in de wand meegeleverd. De Plug & Play installatie is eenvoudig omdat geen software of stuurprogramma's vereist zijn.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Breid USB 2.0 en 1.1 randapparaten zoals flashdrives, toetsenborden, muizen, behuizingen en whiteboards uit over een gigabit Ethernet LAN
- Breid isochrone apparaten uit zoals webcams en audioapparatuur
- Beveiligde omgevingen waar de hostcomputer zich op een ontoegankelijke plaats moet bevinden op afstand van de schijfbehuizing, camera of andere USB-apparaten
- Perfect voor opslag, beveiliging/bewaking en industriële besturingsprogramma's op afstand
- Gebruik bestaande Cat5e/Cat6-kabels voor installatie in de wand om USB-aansluitingen tussen ruimtes uit te breiden

## Eigenschappen

- NIEUW MODEL: Nieuwe versie USB2G4LEXT2NA alleen beschikbaar in Noord-Amerika. Verlengt USB 2.0-apparaten tot 100m via een Gigabit Ethernet LAN of speciale Cat5e/Cat6 bekabeling
- Met de dual-mode bediening kunt u verbinding maken via een LAN of direct via Cat5e (of hogere) kabels
- Ondersteunt gigabit verbindingssnelheden
- Robuuste metalen behuizing inclusief steun voor installatie in de wand
- Breid uw netwerk uit tot 100 m via Cat5e (of hogere) kabels
- Biedt grotere maximale afstand door aansluiting van de extender op meerdere LAN switches
- Plug & Play installatie zonder dat software of stuurprogramma's vereist zijn
- Vier USB 2.0 poorten met een uitgangsvermogen van 600 mA per poort
- USB 2.0 datatransmissiesnelheid tot 480 Mbps
- Ondersteunt de meeste USB randapparaten inclusief isochrone apparaten
- Compatibel met USB 2.0 en 1.1 hostcomputers/apparaten

---

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
Bekabeling	Cat5e UTP of beter

---

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1 Gbit/s (LAN) 480 Mbit/s (USB)
Max. afstand	100 m / 330 ft

---

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	1 - USB B (4-polig)
	1 - RJ-45
Aansluitingen externe eenheid	1 - RJ-45
	4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
--------------------	--

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
----------------------------	-----------------

---

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power
	1 - Verbinding
	1 - Host
	1 - Activiteit
	1 - RJ45-verbinding



1 - RJ45-activiteit

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	24 DC
Uitgangsstroom	1 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	24

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

---


Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	3.9 in [10.0 cm]
Breedte product	3.0 in [76.0 mm]
Hoogte product	1.0 in [2.6 cm]
Gewicht product	12.8 oz [363.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	7.8 in [19.7 cm]



Package Width	7.6 in [19.4 cm]
Package Height	4.3 in [10.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.5 lb [1.2 kg]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 2.0 extender local unit
	1 - USB 2.0 extender remote unit
	1 - USB cable
	1 - mounting kit
	1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
	1 - quick-start guide

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

