

Cable de 3m USB 2.0 certificado - A a B

ID del Producto: USB2HAB10



El cable USB 2.0 A a B de 3 metros, USB2HAB10 dispone de un conector USB "A" macho y un conector USB "B" macho que proporcionan una conexión de alta calidad a periféricos USB 2.0, tales como impresoras , escáners o discos duros externos.

Fabricado con materiales de primerísima calidad y diseñado por expertos para proporcionar durabilidad, este cable USB 2.0 A-B cuenta con el respaldo de la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Se puede usar con cualquier dispositivo o tarjeta incorporada USB 2.0
- Compatible con dispositivos USB1.1
- Reemplace cables USB gastados o dañados con este cable de alta calidad

Características

- USB 2.0 de alta velocidad (Hi-Speed) con certificación USB-IF (480 Mbps)
 - Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps
-

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Revestimiento del Conector Níquel

Rendimiento

Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector(es)

Conector A USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Conector B USB B (4 pines)

Características Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 22/28 AWG

Longitud del Cable 10.0 ft [3.0 m]

Longitud del Producto 10.0 ft [3.0 m]

Ancho del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto 4.7 oz [133.3 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 4.7 in [12.0 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [20.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.7 oz [134.3 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Cable de 3m USB 2.0 certificado A a B

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

