

3m USB 2.0 gecertificeerde A naar B Kabel - M/M

Productcode: USB2HAB10



De USB2HAB10 USB A-naar-B-kabel is voorzien van een mannelijke USB-connector type A en een mannelijke USB-connector type B, en zorgt voor een verbinding van hoge kwaliteit met USB 2.0-randapparatuur, zoals printers, scanners of externe harde schijven.

Deze alleen in hoogwaardig materiaal uitgevoerde USB 2.0-kabel is vakkundig ontworpen en vervaardigd voor betrouwbaarheid en topprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor gebruik met elk USB 2.0-apparaat
- Compatibel met USB 1.1-apparaten
- Vervang een versleten of zoekgeraakte USB-kabel door deze hoogwaardige kabel

Eigenschappen

- Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

- USB-IF gecertificeerd Hi-Speed USB 2.0 (480 Mbps)

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB B (4-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	22/28 AWG
Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Lengte product	10.0 ft [3.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	4.7 oz [133.3 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.6 oz [158.0 g]

Wat wordt er

meegeleverd

Meegeleverd

1 - 3m USB 2.0 gecertificeerde A naar B Kabel - M/M

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.