

91 cm lange A rechtshoekige naar B rechtshoekige USB-kabel - M/M

Productcode: USB2HAB2RA3



De 91 cm lange USB2HAB2RA3 USB A-naar-B-kabel heeft een rechtshoekige USB 'A' mannelijke connector en een rechtshoekige USB 'B' mannelijke connector, voor de hoogwaardige aansluiting op USB 2.0 randapparaten zoals USB-printers, scanners of externe USB harde schijven, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes.

Door de rechthoekige USB-connectors ligt de kabel bijna plat tegen een wand of ander oppervlak, zodat de meestal vereiste ruimte voor een 'rechte' verbinding tussen de kabel en de USB-poort of het randapparaat niet meer nodig is.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor de aansluiting van USB 2.0 apparaten zoals printers, scanners of externe USB harde schijven, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

Eigenschappen

- 1 USB 'A' mannelijke connector
- 1 USB 'B' mannelijke connector

- Aangegoten 90° (rechtshoekige) connectors met trekontlasting
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Folie afgeschermd getwist paar

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB B (4-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	24/28 AWG
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
Breedte product	1.0 in [2.5 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	1.2 oz [34.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.4 oz [40.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Rechtshoekige USB A-naar-B-kabel
-------------	--------------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.