

Cable de 9m USB A a USB B Activo - Macho a Macho - Cable de Impresora - Negro -
Cable de Extensión Alargador USB 2.0

ID del Producto: USB2HAB30AC



Este cable USB A a B de 9m cuenta con un conector USB tipo A y un conector USB tipo B, lo que proporciona una conexión de alta calidad a los periféricos USB 2.0.

Este cable USB está diseñado por expertos con materiales de primera calidad e incorpora un chip de ecualización que le permite rendir más allá de los límites de los cables USB estándar y comunicarse con periféricos situados a una distancia de hasta 9 metros.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar dispositivos USB 2.0/1.1 a 30 pies de distancia del ordenador

Características

- Chip ecualizador incorporado para aumentar la distancia entre conexiones USB 2.0 en 9 metros

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	29.5 ft [9 m]
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB B (4 pines)

Observaciones / Requisitos

Nota	El USB2HAB30AC obtiene un máximo de 70 mA para la alimentación de los circuitos activos internos
------	--

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°-75°C
Temperatura de Almacenamiento	5°-35°C
Humedad	60-90%

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	29.5 ft [9 m]
Longitud del Producto	29.5 ft [9.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Altura del Producto	0.2 in [0.6 cm]

Peso del Producto 15.3 oz [433.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]

Ancho de la Caja 5.6 in [14.3 cm]

Altura de la Caja 2.8 in [7.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.0 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de 9m USB 2.0 Certificado de Alta Velocidad

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.