

9m Actieve USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Productcode: USB2HAB30AC



Deze 9,1 meter lange USB A naar B kabel heeft één USB type-A connector en één USB type-B connector, voor een hoogwaardige aansluiting van USB 2.0 randapparaten.

Deze USB-kabel is met kennis ontworpen en gemaakt van materialen van topkwaliteit, inclusief een equalizing chip, waardoor de beperkingen van standaard USB-kabels worden overwonnen en met randapparaten op een afstand tot 9,1 m kan worden gecommuniceerd.

De USB2HAB30AC wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor het aansluiten van USB 2.0/1.1-apparaten tot op 10 meter afstand van een computer

Eigenschappen

- Ingebouwde chip zorgt ervoor dat de USB 2.0-verbinding 10 meter kan overbruggen

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale kabellengte	29.5 ft [9 m]
Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	USB B (4-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	USB2HAB30AC heeft maximaal 70 mA nodig voor de voeding van het interne actieve circuit
---------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°-75°C
Opslagtemperatuur	5°-35°C
Vochtigheid	60-90%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	29.5 ft [9 m]
Lengte product	29.5 ft [9.0 m]
Breedte product	0.5 in [13.1 mm]
Hoogte product	0.2 in [5.6 mm]
Gewicht product	15.3 oz [433.0 g]

Verpakkingsinform



atie

Verpakkingaantal	1
Package Length	5.5 in [14.0 cm]
Package Width	5.5 in [14.0 cm]
Package Height	2.7 in [68.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	17.8 oz [503.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	10m USB 2.0 Kabel
-------------	-------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

