

0,5 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Produkt ID: USB2HAB50CM



USB2HAB50CM 0,5 m lång USB A-till-B-kabel har en USB A-hankontakt och en USB B-hankontakt och ger högkvalitativ koppling mellan USB 2.0-utrustning som USB-skrivare, -skannrar, eller externa USB-hårddiskar.

Denna USB 2.0 A-B-kabel är utformad av experter och tillverkad i material av högsta kvalitet för lång hållbarhet samt täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Passar med alla USB 2.0-enheter eller tilläggskort
- Kompatibel med USB1.1-enheter
- Ersätt en slitna eller försvunna USB-kablar med denna högkvalitativa kabel

Funktioner

- USB "A"- och USB "B"-kontakter av hög kvalitet
 - Stöder USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
-

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	USB B (4-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	-10~40
Förvaringstemperatur	-10~40
Luftfuktighet	10%~90%

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	24/28 AWG
Kabellängd	19.7 in [50 cm]
Produktlängd	19.7 in [50.0 cm]
Produktbredd	0.5 in [12.0 mm]
Produkt höjd	0.3 in [8.0 mm]
Produktvikt	1.3 oz [35.5 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.3 oz [36.5 g]

Vad det är i lådan



Ingår i paketet

0,5 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

