

Cable USB 2.0 Certificado A a B de 1,8m - M/M

ID del Producto: USB2HAB6



El cable USB 2.0 A a B de 1,8 metros, USB2HAB6 dispone de un conector USB-A macho y un conector USB-B macho que proporcionan una conexión de alta calidad a periféricos USB 2.0, tales como impresoras , escáners o discos duros externos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Se puede usar con cualquier dispositivo o tarjeta incorporada USB 2.0
- Compatible con dispositivos USB1.1
- Reemplace cables USB gastados o dañados con este cable de alta calidad

Características

- Conectores USB "A" y USB "B" de alta calidad
- Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB B (4 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	22/28 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Cable OD	0.2 in [4.8 mm]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	3.1 oz [88.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.1 in [18.1 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 oz [86.0 g]

Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja

1 - Cable USB 2.0 A a B 1,8 m – M/M

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.