

Características

- Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Conectores moldeados con alivio de tensión

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Mini B (5 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.0 in [91.5 cm]
Ancho del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Altura del Producto	0.2 in [5.0 mm]

Peso del Producto 0.9 oz [26.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.0 in [12.8 cm]

Ancho de la Caja 4.8 in [12.3 cm]

Altura de la Caja 0.7 in [1.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [32.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Mini USB a Mini USB Acodado a la Derecha

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.