

1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

Produkt ID: USB2HABM6



Denna USB 2.0-kabel är en ersättare av hög kvalitet för kabeln som tillhör din mobila Mini USB-enhet. Eller så kan du behålla den som en extrakabel vid resor.

Kabeln är perfekt för att ansluta enheter som till exempel din smarttelefon, GPS, digitalkamera eller bärbara hårddisk till din PC eller Mac för vardagliga ändamål som till exempel laddning, datasynkronisering eller filöverföring.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- En idealisk ersättande USB-kabel för överföring av bilder, videor och MP3-filer från din digitalkamera, digitala videokamera, MP3-spelare, PDA och andra bärbara enheter till din bärbara eller stationära dator

Funktioner

- Den nya USB Mini B-kabeln uppfyller kraven för USB 2.0 som är 40 gånger snabbare än USB 1.0.
- Ger dig möjlighet att snabbt ladda ned fler bilder och mp3-filer med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbits/sek.

- Passar flera olika kameror, videokameror och bärbara enheter

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - USB Mini-B (5-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

Utseende

Färg	Grå
Tråddimension	30 AWG
Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktlängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
Produktvikt	1.2 oz [34.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.8 in [12.3 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]

Paketets höjd 0.6 in [1.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.3 oz [36.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.