


Cavo mini USB 2.0 15 cm - A a mini B

ID prodotto: USB2HABM6IN



Questo cavo USB 2.0 può essere un sostituto di alta qualità del cavo fornito con il dispositivo mobile Mini USB, o servire come cavo di ricambio in viaggio.

Il cavo è perfetto per collegare dispositivi come smartphone, GPS, fotocamera digitale o un disco rigido portatile al proprio PC o Mac per le attività quotidiane, quali la ricarica, la sincronizzazione di dati o i trasferimenti di file.

Il cavo USB2HABM6IN da 15 cm è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Un cavo USB di ricambio ideale per trasferire in computer laptop o desktop immagini, filmati, file MP3 dalla fotocamera digitale, da videocamere, lettori MP3, PDA e altri dispositivi portatili

Caratteristiche

- Offre la possibilità di scaricare liberamente più immagini e file MP3 con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbit/sec
 - Adatto a vari tipi di fotocamere digitali, videocamere e dispositivi portatili
-

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	USB mini-B (5 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Diametro filo	30 AWG
Lunghezza cavo	6.0 in [15.2 cm]
Lunghezza prodotto	6.0 in [15.2 cm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	0.4 oz [10.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]



Peso spedizione
(confezione) 0.6 oz [16.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione Cavo mini USB 2.0 15 cm - A a mini B

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

