

91cm USB A naar mini B splitter kabel - USB Y kabel voor externe harde schijf

Productcode: USB2HABMY3



De USB2HABMY3 1 m USB-A naar Mini-B Y-kabel (splitter kabel) heeft twee USB-A mannelijke connectors en één USB Mini-B mannelijke connector - een ideale oplossing als extra voeding voor uw mini-USB externe harde schijf door aansluiting van twee USB-A-poorten op uw computer of laptop.

Vooraf handig in situaties waarin één USB 2.0 poort onvoldoende vermogen biedt voor externe harde schijven, de USB2HABMY3 kan dan worden aangesloten op twee poorten op één pc om het uitgangsvermogen voor het externe apparaat te verhogen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een externe 2,5 inch harde-schijfbehuizing aan op een pc of laptop
- Biedt zowel een voedings- als data-aansluiting tussen een hostcomputer (desktop, laptop) en een extern USB-opslagapparaat

Eigenschappen

- 2 USB A mannelijke connectors

- 1 mannelijke USB mini-B-connector
- Ondersteunt USB 2.0 datatransmissiesnelheden tot 480 Mbps
- Gegoten connectoren met trekcontlasting

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB Mini-B (5-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	24/28 AWG
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	1.6 oz [44.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	5.2 in [13.1 cm]
Breedte Verpakking	4.9 in [12.5 cm]
Hoogte Verpakking	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1 m USB Y-kabel
-------------	---------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.